

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Miroir Barre 45° Traité Aluminium, 8 mm de dia.



45° Rod Mirrors

Stock **#49-400** 1 In Stock

-

1

+

€155⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€155,00 prix unitaire
Qté 6-25	€140,00 prix unitaire
Qté 26-49	€124,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Rod Lens

Type:

Coating on Elliptical Surface

Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

8.00 +0.00/-0.05	
	Longueur (mm):
16.00	
	Biseau:
Protective as needed	
	Tolérance Longueur (mm):
±0.1	

Propriétés optiques

Protected Aluminum (400-700nm)	Traitement:
N-BK7	Substrat: ☐
	Qualité de Surface:
40-20	
	Tolérance Angulaire (arcmin):
±10	
	Spécification du Traitement:
Ravg >85% @400 - 700 nm	
	Déviatiion du Faisceau (°):
90	
	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
400 - 700	
	Type de Traitement:
Metal	
	Damage Threshold, By Design: ☐
0.3 J/cm ² @532nm & 1064nm, 10ns	

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 219:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Traitement d'aluminium protégé
- Utilisez les versions traitées pour réfléchir la lumière à 90°

Les Miroirs Barres 45° TECHSPEC® sont conçus pour une utilisation dans une variété de systèmes laser et d'imagerie. Ces miroirs peuvent être utilisés pour rediriger l'éclairage laser à 90°. Leurs petits diamètres les rendent idéaux en applications utilisant des fibroscopes/endoscopes pour lesquelles la taille est primordiale. Les Miroirs Barres 45° TECHSPEC® possèdent de surfaces elliptiques polies et des circonférences et bases dépolies. Ces composants sont disponibles dans des micro tailles permettant une intégration dans de nombreuses applications OEM.

Informations techniques

