

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses



+1

Stock **#37-522** 3-4 JOURS

-

1

+

€440,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€440,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Longueur (mm):
28.40

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
140.1mm - 46.1°

Diamètre Max. (mm):

18
Diamètre Externe (mm): 23.0
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 102.3mm - 34.5°
Max. Protrusion Derrière (mm): 4.79
Cercle Image Max. (mm): 8.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0102
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 140.1mm - 46.1°
Distance de Flange (mm): 14.025
Nombre d'Éléments (Groupes): 7(6)
Remarque: Separate driver not included. Electronic development kit #17-123 recommended. When using a Maxim driver board (#12-247, #12-248, or #17-172) the jumper at ST2 must be removed before use to ensure optimal performance and product lifetime. Watch this video for more information.
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 125.53mm - 41.8°
Type: M12 Imaging Lens
Distance Focale FL (mm): 8.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.051X
Taille maximale du capteur: 1/2"
Distance de Travail (mm): 150 - ∞
Monture: M12 x 0.5 (S-Mount)
Ouverture (f/#): f/2.4
Distorsion (%): -9.51 @ Full Field
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 13.56
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 75.6mm - 25.8°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 19.92
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 1.93
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 139.8mm - 46° Vertical: 102mm - 34.4° Diagonal: 181.4mm - 57.8°
Modèle à lentille liquide intégrée: Corning® Varioptic® A-39N0
Filtre IR: No
Position de la Pupille de Sortie (mm): -28.40
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner