

[Afficher tous les 96 produits de la même famille.](#)

Sténopé de Précision, Monté, Dia. d'Ouverture de 8 μm



8 μm Aperture Diameter, Mounted, Precision Pinhole, #56-275

Stock **#56-275** **3 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €95⁵⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

| | |
|------------|----------------------------------|
| Qté 1-5 | €95,50 prix unitaire |
| Qté 6-10 | €84,50 prix unitaire |
| Qté 11+ | €78,20 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Mounted **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

25 +0.4/-0.000 **Diamètre Externe (mm):**

Construction:

Stainless Steel

Diamètre Fixe de l'Ouverture (μm):

8

Épaisseur (mm):

0.01 Nominal

Aperture Tolerance (μm):

± 1

Aperture Centration (μm):

± 125

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):

1.25 ± 0.05

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:

Visionner

Reach 247:

Conforme

Description produit

- Disponibles en monture d'ouverture pour un support mécanique sécurisé
- Taille des sténopés de 1 à 1 000 μm
- **Ouvertures à haute puissance** disponibles

a) Sténopés de Précision Non Montés

Les Sténopés de Précision sont des ouvertures de haute qualité centrées à $\pm 0.002''$ (50 μm). Ils sont fabriqués en acier inoxydable et ont un diamètre de 9,5 mm. Les sténopés de petit diamètre réduiront le débit d'énergie, tandis que les sténopés de plus grand diamètre laisseront passer plus de bruit spatial. Les Sténopés de Précision ont de tailles de 1 à 1.000 μm . Les applications typiques comprennent la détection de fuites, l'étude des aérosols, l'holographie, les guides de fibres optiques, le filtrage spatial, la recherche, etc..

Utilisez le **Monture Sténopé de Précision** pour intégrer facilement des sténopés non montés dans une variété de composants mécaniques..

b) Sténopés de Précision Montés

Nos sténopés de précision sont disponibles en monture d'ouverture pour un support mécanique sûr. Les montures conviennent également avec des d'optiques variables. Chaque diamètre de 9.5mm est scellé avec une monture de 25 mm en aluminium anodisé noir. La monture est clairement labélisée avec le diamètre de l'ouverture du sténopé pour une facile identification. Remarque : le centrage pour l'ouverture à la monture $\pm 125 \mu\text{m}$.

Edmund Optics offers a wide selection of precision pinholes for leak detection, aerosol studies, holography, fiber optic guides, spatial filtering, research, and more. These pinholes are available in a range of diameters and are ideal for controlling light propagation. Each pinhole is manufactured using high-accuracy techniques, providing consistent circular aperture geometry and high edge quality. Available in both mounted and unmounted formats, these pinholes support a variety of optical setups, from experimental labs to industrial environments.

Informations techniques

