

TECHSPEC® 8" de Dia. x 48" FL Aluminum Amélioré, Miroir Parabolique



Stock **#32-074-533** [CONTACT](#)

- 1 + **€1.043,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2
€1.043,00

Qté 3+
€887,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: ☐ **BOROFLOAT®SUPREMAX®**

Tolérance Distance Focale (%):
±1.5

Qualité de Surface:
60-40

Précision de Surface:

N/8
Diamètre (pouces): 8.0 +0.06/-0
Diamètre (mm): 203.20 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces): 48.0
Distance Focale EFL (mm): 1,219.20
Radius of Curvature (mm): 2,438.40
Ouverture (f/#): f/6
Traitement: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Type de Traitement: Metal
Surface Arrière: Ground
Ouverture Utile CA (mm): 183
Épaisseur au Bord ET (pouces): 1.37
Épaisseur au Bord ET (mm): 34.80
Type: Parabolic Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.45 - 0.65
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 650
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme