

TECHSPEC® 9mm de Diamètre x 9mm EFL, Raie Laser 405nm, Lentille PCX



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#65-454** ☒ En Stock

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕

€46,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€46,50

Qté 10+

€41,75

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm): 9.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 7.32
Traitement: Laser V-Coat (405nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 405nm
Substrat: ☐ N-SF11
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.38
Rayon R_t (mm): 7.06
Ouverture Utile CA (mm): 8.1
f/#: 1.00
Ouverture Numérique NA: 0.50
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 405
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Damage Threshold, By Design: ☐ 3 J/cm ² @ 405nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner