


Filtre Passe-Haut OD 2, 800 nm, 25 mm de Dia.



OD 2.0 Longpass Filters

Stock #15-230 3-4 JOURS- 1 + **€104,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-9

€104,00

Qté 10+

€93,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.20Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:

≥2.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
800.00 ±16

Substrat:
[BOROFLOAT®](#)

Traitement:
Hard Coated

Bande de Coupure (nm):
500 - 765

Qualité de Surface:
60-40

Épaisseur (mm):
2.00 ±0.10

Transmission (%):
≥85

Bande de Transmission (nm):
840 - 1600

Type:
Longpass Filter

Ouverture Utile (%):
90

Durabilité Environnementale:
ML-STD-810F, Section 507.4

Résistance Physique:
ML-C-48497A, Section 3.4.1

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
500 - 1600

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)
