

[Afficher tous les 55 produits de la même famille.](#)

Diode Laser à Fibre Amorce 5 mW, 830 nm



Stock **#23-788** **2 In Stock**

-

1

+

€890^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€890,00 prix unitaire
Qté 10+	€801,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement



Caractéristiques du produit

Diode	Type de Laser:
IIIb	Classe CDRH:

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur de Fibre (m):

Propriétés optiques	
0.12	Ouverture Numérique NA:
Fiber-Coupled	Mode Spatial:
5	Diamètre Fibre (µm):
830.00 ±15	Longueur d'Onde (nm):
NIR	Couleur:
Electrical	
5	Puissance de Sortie (mW):
Connectivité matérielle & interfaçage	
5.0	Tension d'Utilisation (V):
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #73-818 Europe: #73-818 Japan: #13-640 Korea: #33-770 China: #73-818	Alimentation d'Énergie:
FC/PC	Connecteur:
Environnement & durabilité	
+15 to +30	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 233:

Description produit

- Fibre monomode avec connecteur FC/PC
- Puissance de sortie de 1 à 100 mWet options de longueur d'onde de 405 à 1550 nm
- Pilote intégré pour une utilisation facile

Les Modules Diode Laser à Fibre Amorce comportent une fibre monomode intégrée de 1 m de long avec un connecteur FC/PC. Ces diodes laser sont également dotées d'un pilote intégré pour un fonctionnement plug & play, ne nécessitant qu'une alimentation externe de 5V (#83-855). Les Modules Diode Laser à Fibre Amorce sont disponibles avec des longueurs d'onde VIS et NIR allant de 405 à 1550 nm, avec des puissances de sortie allant de 1 à 100 mW. Grâce à leur fonctionnement « plug & play », ces diodes laser sont idéales pour un large éventail d'applications de laboratoire et OEM.