

[Afficher tous les 25 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPi, 8,5 mm f/2,8, 2/3"



8.5mm f/2.8, 2/3" HPi Series Fixed Focal Length Lens, #36-749



Stock #36-749 **12 In Stock**

- 1 + €625⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€625,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Product Family:
HRi Series

Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:

Fixed	
44.57	Longueur (mm):
40	Diamètre Max. (mm):
40	Diamètre Externe (mm):
84	Poids (g):
1.31	Max. Protrusion Derrière (mm):

Propriétés optiques

101.4mm - 56.8°	Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
Horizontal: 101.4mm - 56.8° Vertical: 74.2mm - 43.5° Diagonal: 130.4mm - 68.9°	Champs de Vision, Format de Capteur max.:
101.4mm - 56.8°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
81.5mm - 47.2°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
71.9mm - 42.2°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
64.8mm - 38.4°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
53.2mm - 32.0°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
39.6mm - 24.1°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
11.00	Cercle Image Max. (mm):
0.016	Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
9 (8)	Nombre d'Éléments (Groupes):
8.50	Distance Focale FL (mm):
75 - ∞	Distance de Travail (mm):
f/2.8	Ouverture (f/#):
425 - 675nm BBAR	Traitement:
425 - 675nm BBAR	Spécification du Traitement:
18.85	Position de la Pupille d'Entrée (mm):
25.03	Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
4.70	Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-5.6	Distorsion maximum (%):
-17.93	Position de la Pupille de Sortie (mm):
75 - ∞	Distance de Travail Optimale (mm):
VIS	Lens Wavelength Range:

Capteur

2/3"	Taille maximale du capteur:
1.85	Pixel Size (µm):

Filetage & montage

M58 x 0.75 (Male)	Filetage Filtre:
#87-425 (Required)	Filter Thread Adapter:
	Front Thread:

M40 x 0.5 (Male)

Monture:

C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):

-20 to +60

Type de renforcement:

Industrial (Fixed Aperture with Simplified Mechanics)

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Visionner

Description produit


- Objectif de monture C pour capteurs jusqu'à 3/8"
- Capteurs jusqu'à 9 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
- Versions pour l'instrumentation (HRi) de nos objectifs de la série HR avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
- Distances focales de 8,5 mm à 12 mm
- **Modèles renforcés (HRi)** également disponibles

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRi TECHSPEC® sont une version simplifiée de nos Objectifs de la Série HP 2/3". Ils sont disponibles en plusieurs options pour chaque distance focale afin de s'adapter à une variété de distances de travail optimisées. Conçus pour les applications d'imagerie à grand volume, les objectifs de la série HPI sont dotés d'une mécanique de mise au point simplifiée et d'une ouverture fixe. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRi TECHSPEC sont disponibles dans une variété d'options f/#, ce qui les rend parfaits pour des applications qui nécessitent des solutions d'imagerie compactes, peu coûteuses et dotées d'une focalisation verrouillable. Appelez-nous pour les prix de gros volume OEM.


Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance (famille de la Série HR) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de la série HR et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d'application :

- **Série HR** : Comprend un blocage de la focalisation et un ajustement de l'iris. C'est la version la plus ajustable des versions HP et c'est l'objectif typique de vision artificielle de haute qualité.
- **Série HRi** : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. **Renforcement pour processus industriels**, taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
- **Série HRr** : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. **Renforcement de la stabilité** pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.


Informations techniques




#36-749, 8.5mm f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot



#36-749, 8.5mm f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot




#36-749, 8.5mm f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot




#36-749, 8.5mm f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8



#36-749, 8.5mm f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8



#36-749, 8.5mm f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8



#36-749, 8.5mm f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8

Caméras compatibles