


[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

8,5" x 11" Mire de Résolution USAF



Stock **#53-714** **3 In Stock**

-

1

+

€163^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€163,00 prix unitaire
Qté 5+	€155,40 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

OD Tolerance at Each Step is ±0.08	Remarque:
No	NIST Certification:

Propriétés physiques et mécaniques

17.8 x 17.8 per OD Step	Taille de Motif (mm):
-------------------------	-----------------------

8.5 x 11	Dimensions (pouces):
0.20	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
Photo Paper	Substrat:
Minimum: Group 0 Element 1 Maximum: Group 4 Element 3	Résolution:
Densités à Pas: 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1.0, 0.9, 0.8, 0.69, 0.59, 0.49, 0.39, 0.29, 0.19, 0.09	
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- 15 Mires USAF qui varient en densité
- Permet la mesure de résolution à différents niveaux de contraste

Les Mires de Résolution de Contraste USAF 1951 permettent aux utilisateurs d'évaluer leurs systèmes en utilisant le format standard USAF pour les mesures de résolution à différents niveaux de contraste. Puisque que les systèmes d'imagerie sont souvent classifiés en terme de résolution et de contraste, nos mires sur papier photographique sont la solutio idéale. Par exemple, elles sont utiles lorsque des concepteurs développent des systèmes d'objectifs pour fournir un contraste élevé à faible résolution, mais néglige le contraste à plus hautes résolutions. Les Mires de Résolution de Contraste USAF 1951 ont prouvé leur efficacité lorsque deux objectifs ont la même limite de résolution, mais des contrastes totalement différents à plus faible résolution. En imageant les mires par différents contrastes, l'utilisateur peut réaliser des comparaisons qualitatives entre les objectifs ainsi qu'évaluer la performance d'un système pour des objets avec des niveaux de constrate variables ou faibles.

Informations techniques

Element	Group No.				
	0	1	2	3	4
1	1.00	2.00	4.00	8.00	16.00
2	1.12	2.24	4.49	8.98	17.95
3	1.26	2.52	5.04	10.10	20.16