

TECHSPEC® 9mm de Dia. x -12mm EFL, NIR II Bords Noircis, Lentille Biconcave



Stock **#68-009-INK** [CONTACT](#)

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€49,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€49,50
Qté 10+
€44,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
9.00 ±0.025

Distance Focale EFL (mm):

-12.00
Substrat: NSF11
f#: 1.33
Ouverture Numérique NA: 0.38
Traitement: NIR II (750-1550nm)
Type: Double-Concave Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1550
Distance Focale Arrière BFL (mm): -12.41
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.05
Centrage (arcmin): <1
Ouverture Utile CA (mm): 8.10
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.43
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1.00
Rayon R₁=R₂ (mm): -19.16
Qualité de Surface: 40-20
Damage Threshold, By Design: 8 J/cm² @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner