

Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya L38 (380 nm), 50 mm de dia., 2,5 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #66-076 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

1 **€29,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€29,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00

Position de Coupure λ_c (nm):
380±6

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
380.00 ±6

Densité (g/cm³):
2.96

Numéro de Verre/Filtre: Hoya L38
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Clear
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 480
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.38
Facteur de Réflexion P_d: 0.91
Biseau: Protective as needed
Δλ (nm): <35
TH (%): >85

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner