

Filtre Acrylique 370 nm, 1 mm d'Épaisseur, M22,5



Stock **#71-928** CONTACT

-

1

+

€57^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€57,00 prix unitaire
Qté 10+	€54,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Type:
Mbunted Imaging Filter

Propriétés physiques et mécaniques

18.50	Ouverture Utile CA (mm):
24.00	Diamètre Externe (mm):
Mounted in Black Anodized Ring	Construction:
1.00	Épaisseur du Substrat (mm):

Propriétés optiques

370.00	Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
≥98	Transmission Min. (%):
OLEO AR Coated Coating applied to both surfaces	Traitement:
380 - 850	Bande de Transmission (nm):

Filetage & montage

M22.5 x0.50	Filetage Filtre:
5.2	Épaisseur de Monture (mm):
7.0	Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 242:

DESCRIPTION PRODUIT

- Traitement antireflets oléophobe à haute efficacité
- Options de montage fileté de M22,5 à M105 disponibles
- Pour les applications d'imagerie dans les gammes UV, VIS et NIR

Les Filtres Passe-Haut Protectors en Acrylique couvrent les gammes spectrales UV, VIS et NIR et sont conçus avec des traitements oléophobes antireflets à haute efficacité qui résistent aux salissures, minimisent la perte de lumière et améliorent les performances. Ces filtres constituent un moyen économique de protéger les objectifs et les éclairages coûteux contre la saleté, la poussière, les liquides, les chocs et les conditions difficiles, tout en préservant la qualité de l'image. Montés sur des supports filetés allant de M22,5 à M105, ces filtres peuvent être facilement intégrés dans une variété d'applications d'imagerie. Les Filtres Passe-Haut Protectors en Acrylique atteignent des taux de transmission élevés, généralement supérieurs à 90% dans la gamme de longueurs d'onde prévue. Ces filtres sont idéaux pour une large gamme d'applications d'imagerie telles que les boîtiers de caméras industrielles, les caméras de tableau de bord, la protection des écrans LCD et les utilisations thermiques, ainsi que pour les applications FDA et EFSA où l'utilisation du verre n'est pas autorisée et où l'épaisseur est un problème.