

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

# Spot Lumineux Coaxial Haute Intensité Ethernet 940 nm

See More by [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights

Stock **#21-362** 1 In Stock

-

1

+

€565<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €565,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

**Remarque :** Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| SL162-940C1                 | Numéro de Modèle:          |
| 50,000                      | Durée de Vie LED (heures): |
| 1                           | Nombre de LEDs:            |

|                                                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| LED Illuminator                                                                             | Type d'Éclairage: |
| Required Controller <a href="#">#18-645</a> ; Required Power Supply <a href="#">#66-855</a> | Remarque:         |
| Advanced Illumination                                                                       | Fabricant:        |
| Spot Light                                                                                  | Géométrie:        |
| Constant, Pulsed, Gated                                                                     | Mode d'Éclairage: |

Propriétés physiques et mécaniques

|      |            |
|------|------------|
| 85.1 | Poids (g): |
|------|------------|

Propriétés optiques

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| IR  | Couleur:              |
| 940 | Longueur d'Onde (nm): |

Connectivité matérielle & interfaçage

|                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| C1                                                                                                                                                                                                                  | Connecteur:             |
| Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#66-855</a><br>Europe: <a href="#">#66-855</a><br>Japan: <a href="#">#89-513</a><br>Korea: <a href="#">#33-773</a><br>China: <a href="#">#66-855</a> | Alimentation d'Énergie: |
| 2                                                                                                                                                                                                                   | Longueur du Câble (m):  |

Environnement & durabilité

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 0 to +60 | Température d'Utilisation (°C): |
|----------|---------------------------------|

Conformité réglementaire

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">Dispensé</a>         | RoHS 2015:                  |
| <a href="#">Contains SVHC(s)</a> | Reach 224:                  |
| <a href="#">Visionner</a>        | Certificate of Conformance: |

Description produit

- Contrôlables via l'interface graphique Ethernet ou le navigateur Web
  - Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou 1/4" (0,312")
  - Gestion thermique efficace pour une longue durée de vie des LED
  - Compatibles avec les [Rétroéclairages Télécentriques TECHSPEC®](#) et les [Objectifs Télécentriques TECHSPEC®](#)
- Les Éclairages en Ligne Haute Intensité Contrôlés par Ethernet d'Advanced Illumination utilisent un connecteur C1 pour se connecter au Contrôleur à Sortie Unique DCS-100E ([#18-645](#)). Le Contrôleur à Sortie Unique DCS-100E permet à ces éclairages en ligne haute intensité d'être contrôlés par Ethernet grâce à un logiciel téléchargeable ou à une interface utilisateur graphique (GUI) basée sur le Web. Grâce à une gestion thermique efficace, ces éclairages en ligne sont capables de fournir 33 000 lux à une distance de travail de 100 mm avec une taille de spot de 61 mm en mode de fonctionnement continu, pulsé ou à déclenchement. Les Éclairages en Ligne Haute Intensité Contrôlés par Ethernet d'Advanced Illumination peuvent être suralimentés par de courtes impulsions sans endommager les LED grâce au système de contrôle SignaTech™ d'Advanced Illumination, disponible avec le contrôleur DCS-100E. Ces spots lumineux sont disponibles en UV, bleu, vert, rouge-orange, IR ou blanc et sont compatibles avec le port de 8 mm que l'on trouve sur de nombreux objectifs d'imagerie à illumination en ligne, ce qui en fait un excellent choix pour une utilisation avec les Rétroéclairages Télécentriques TECHSPEC® et les [Objectifs Télécentriques à Éclairage en Ligne](#). Pour les applications qui ne nécessitent pas de fonctionnalité contrôlée par Ethernet, les [Spots Lumineux Coaxiaux à LED Haute Intensité d'Advanced Illumination](#) sont également disponibles.
- Remarque :** L'Alimentation 24V ([#66-855](#)) et le Contrôleur à Sortie Unique DCS-100E ([#18-645](#)) sont nécessaires pour l'utilisation.