

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 980nm, 12,5mm de Diametre, Filtre Laser a Haute Resistance



Stock #68-857 ☐ En Stock

[Bandes passantes supplémentaires](#)



1



€95,70

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€95,70

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Angle d'Incidence (°):
0.00

Densité Optique OD:
≥4.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
980.00

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 980
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 4.00
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm): ±1.5
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Transmission Min. (%): >80
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm): 850 - 970 & 990 - 1300
Ouverture Utile (%): >90
Front d'Onde Transmis, RMS: $\lambda/4$
Parallélisme (arcsec): <30
Tolérance de l'Angle d'Incidence (°): ±5.0
Épaisseur de Monture (mm): 3.5

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner