

[Afficher tous les 30 produits de la même famille.](#)

Caméra Couleur Manta PoE G-507C, CMOS, Allied Vision

See More by [Allied Vision](#)



Allied Vision Manta PoE Cameras



Stock **#37-513** 1 In Stock

[Caméras similaires](#)

-

1

+

€1.310⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.310,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Color

Spectre:

Caractéristiques du produit

Color Camera

Type:

Manta G-507C	Numéro de Modèle:
Allied Vision	Fabricant:
Manta PoE	Série de Caméras:

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm): 71 × 44 × 29 (excludes connectors and lens mount)	
Poids (g): 200	
Logement: Full	

Capteur

Tampon d'Image: 128MB	
Type de Capteur: 2/3"	
Résolution (MegaPixels): 5.10	
Taux d'Image (fps): 23.70	
Pixels (H x V): 2,464 x2,056	
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x3.45	
Aire Active, H x V (mm): 8.5 x7.1	
Composante d'Imagerie: Sony IMX264	
Capteur: Progressive Scan CMOS	
Type d'Obturateur: Global	
Profondeur de Pixel: 12 bit	
Contrôle d'Exposition: Via Software	
Gamme Dynamique (dB): 72.1	
Machine Vision Standard: GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1	

Electrical

Consommation de Puissance (W): 2.8 (12VDC External Power Supply) 3 (PoE)	
--	--

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface: GigE (PoE)	
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks	
Alimentation d'Énergie: Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply	
GPIOs: 2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs	
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger	
Orientation du Port d'Interface: Back Panel	
GPIO Connector Type: 12-pin Hirose (HR10)	

Filetage & montage

Monture: C-Mount	
Filetage: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #89-996	

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):	
---------------------------------	--

+5 to +45	Température de Stockage (°C):
-10 to +70	

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

Description produit

- Capteurs jusqu'à 1,2 pouces
- Jusqu'à 128 Mo de mémoire intégrée
- Alimentation par câble Ethernet pour une meilleure flexibilité

Les caméras Manta PoE d'Allied Vision sont des caméras GigE haute performance d'une grande flexibilité grâce à l'alimentation par câble Ethernet (PoE), permettant ainsi une intégration système simple. Ces caméras sont disponibles en version monochrome ou couleur, avec des capteurs variant de 1/2,9 à 1,2 pouces et une résolution de 0,4 à 24,55 mégapixels. Les filetages M3 placés sur la partie inférieure et supérieure du boîtier de la caméra facilitent le montage, et un adaptateur pour trépied 1/4-20 (#89-996) optionnel est également disponible. Les caméras Manta PoE d'Allied Vision disposent d'une monture C et sont compatibles avec les accessoires de monture C, y compris les objectifs d'imagerie et les filtres de vision industrielle. Le boîtier solide en métal de ces caméras PoE est idéal pour les environnements industriels et les applications de vision industrielle telles que le contrôle qualité ou l'inspection.

Remarque : le câble GigE (#63-431) nécessaire au fonctionnement est vendu séparément. Des caméras Manta GigE d'Allied Vision sans alimentation via câble Ethernet sont également disponibles.