

[Afficher tous les 25 produits de la même famille.](#)

Allied Vision Manta G-895 1" Caméra Couleur CMOS

See More by [Allied Vision](#)



Allied Vision Manta GigE Cameras (Front)



Stock **#36-179** [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)

-

1

+

€1.960⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.960,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Color

Spectre:

Caractéristiques du produit

Type:

Color Camera	
Manta G-895	Numéro de Modèle:
Allied Vision	Fabricant:
Manta	Série de Caméras:

Propriétés physiques et mécaniques

	Dimensions (mm):
71 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)	
	Poids (g):
190	
	Logement:
Full	

Capteur

128MB	Tampon d'Image:
1"	Type de Capteur:
8.90	Résolution (MegaPixels):
13.40	Taux d'Image (fps):
4,112 x 2,176	Pixels (H x V):
3.45 x 3.45	Taille de Pixel, H x V (µm):
14.2 x 7.5	Aire Active, H x V (mm):
Sony IMX267	Composante d'Imagerie:
Progressive Scan CMOS	Capteur:
Global	Type d'Obturateur:
8/12 bit	Profondeur de Pixel:
Auto Exposure	Contrôle d'Exposition:
71.9	Gamme Dynamique (dB):
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1	Machine Vision Standard:

Electrical

3 (12VDC External Power Supply)	Consommation de Puissance (W):
---------------------------------	--------------------------------

Connectivité matérielle & interfaçage

GigE	Interface:
GigE, RJ45 with Screw Locks	Connecteur:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281	Alimentation d'Énergie:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger	Synchronisation:
Back Panel	Orientation du Port d'Interface:
12-pin Hirose (HR10)	GPIO Connector Type:

Filetage & montage

C-Mount	Monture:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996	Filetage:

Environnement & durabilité

+5 to +45	Température d'Utilisation (°C):
-10 to +70	Température de Stockage (°C):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

Description produit

- Remplacement idéal de caméras analogiques
- Capteurs jusqu"à 1" max.
- Jusqu'à 125 fps
- Mémoire interne de 32MB

Les Caméras GigE Manta Allied Vision sont un excellent choix dans l'utilisation d'une interface GigE. Avec une interface intuitive ainsi qu'un SDK très développé, ces caméras sont d'un excellent rapport qualité-prix. Avec des options de résolution allant de 0,3 à 12 MégaPixels, les capteurs couvrent une large variété d'applications. Les Caméras GigE Manta Allied Vision se caractérisent par de capteurs de tailles allant de 1/4" à 1". Le Câble GigE [#63-431](#) et Alimentation d'Énergie [#68-586](#), sont vendus séparément et sont nécessaires pour l'utilisation. [Câbles GigE](#) supplémentaires, ainsi qu'une Platine de Montage 1/4-20 [#89-996](#) et Câble I/O 12 Fiches [#62-712](#) sont disponibles.