

[Afficher tous les 22 produits de la même famille.](#)

9mm Dia. x 4,5mm EFL, Aluminium Protégé, Miroir Concave



Stock **#43-674** 20+ In Stock

-

1

+

€45^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-49	€45,50 prix unitaire
Qté 50-99	€39,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Spherical Mirror	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
±0.5	Tolérance Épaisseur (mm):
9.00 ±0.50	Diamètre (mm):

90	Ouverture Utile (%):
3.0	Épaisseur au Bord ET (mm):
Propriétés optiques	
Metal	Type de Traitement:
Protected Aluminum (400-2000nm)	Traitement:
400 - 2000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
4.50	Distance Focale EFL (mm):
N-BK7	Substrat: ☐
f/0.5	Ouverture (f/#):
R _{avg} >85% @400 - 700nm R _{avg} >90% @400 - 2000nm	Spécification du Traitement:
±2	Tolérance Distance Focale (%):
9.00	Rayon R ₁ (mm):
80-50	Qualité de Surface:
9.00	Radius of Curvature (mm):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	REACH 201:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Excellents pour focaliser la lumière
 - Traitements or et aluminium disponibles
 - Disponibles en tailles de 9 à 50 mm
- Les Miroirs Sphériques Concaves sont idéaux pour collecter et focaliser la lumière dans une large gamme d'applications. Ces miroirs sont disponibles avec des traitements métalliques protégés couvrant les spectres UV, VIS et IR. Une couche protectrice augmente la durabilité du traitement et prévient la corrosion. Les Miroirs Sphériques Concaves sont disponibles dans des diamètres allant de 9 à 50 mm pour faciliter l'intégration dans des systèmes.

Informations techniques

