

[Afficher tous les 31 produits de la même famille.](#)

Caméra Couleur CMOS APS-C Monture F Allied Vision Prosilica GT6400

See More by [Allied Vision](#)



Stock **#14-718** 1 In Stock

-

1

+

€7.190⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€7.190,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Color		Spectre:
Color Camera		
GT 6400		Numéro de Modèle:
Allied Vision		Fabricant:
Prosilica GT		Série de Caméras:

Propriétés physiques et mécaniques

53.3 × 66 × 53.3 (excludes connectors and lens mount)	Dimensions (mm):
372	Poids (g):

Full	Logement:
------	-----------

Capteur

128MB	Tampon d'Image:
APS-C	Type de Capteur:
31.40	Résolution (MegaPixels):
3.82	Taux d'Image (fps):
6,480 x 4,860	Pixels (H x V):
3.45 x 3.45	Taille de Pixel, H x V (µm):
22.4 x 16.8	Aire Active, H x V (mm):
Sony IMX342	Composante d'Imagerie:
Progressive Scan CMOS	Capteur:
Global	Type d'Obturateur:
12 bit	Profondeur de Pixel:
Auto Exposure	Contrôle d'Exposition:
72.0	Gamme Dynamique (dB):
GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1	Machine Vision Standard:

Electrical

5.4 (12VDC External Power Supply) 6.7 (PoE)	Consommation de Puissance (W):
--	--------------------------------

Connectivité matérielle & interfaçage

GigE (PoE)	Interface:
GigE, RJ45 with Screw Locks	Connecteur:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281	Alimentation d'Énergie:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 1 non-isolated input, 2 non-isolated outputs	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger	Synchronisation:
Back Panel	Orientation du Port d'Interface:
12-pin Hirose (HR10)	GPIO Connector Type:

Filetage & montage

F-Mount	Monture:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter #87-412	Filetage:

Environnement & durabilité

-20 to +65	Température d'Utilisation (°C):
-20 to +70	Température de Stockage (°C):

--	--

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

Description produit

- Caméras PoE (Power over Ethernet) résistantes pour des environnements extrêmes
- Contrôle iris précis (P-Iris) et diaphragme DC
- Résolution jusqu'à 31,4 mégapixels
- Options de montures C, F et TFL

Les Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT, sont conçues pour les environnements et les conditions d'éclairage les plus difficiles. Ces Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT sont capables de fonctionner à des températures extrêmes allant de -20° à +60°C et sont idéales pour les applications d'imagerie ITS et de trafic ainsi qu'en vision industrielle, inspection, sécurité et surveillance. Ces disposent à la fois du contrôle P-Iris et d'un Auto Iris DC ce qui leur permet de maintenir une qualité d'image importante. Elles prennent également en charge l'alimentation par Ethernet pour une exécution facile.

Remarque : L'Injecteur PoE ([#68-469](#)) et le câble GigE, comme le [#63-431](#), sont nécessaires pour toute utilisation.