

TECHSPEC® 9 mm Dia. x 9 mm EFL, Bords Noircis, Traitée VIS-EXT, Lentille Bi-Convex (DCX)



Stock **#89-136-INK** 3-5 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€53,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€53,00
Qté 10+
€47,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
9.00 ±0.025

Distance Focale Arrière BFL (mm):
7.9

Distance Focale EFL (mm): 9.00
Traitement: VIS-EXT (350-700nm)
Spécification du Traitement: Ravg <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: 
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Centrage (arcmin): <3
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.45
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.6
Rayon R₁=R₂ (mm): 11.38
Ouverture Utile CA (mm): 8.1
f/#: 1.00
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Ouverture Numérique NA: 0.50
Type: Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner