

[Afficher tous les 59 produits de la même famille.](#)

Basler ace acA1300-200um Caméra USB 3.0, Monochrome

See More by [Basler](#)



Basler ace USB 3.0 Cameras (Front)



Stock **#33-978 2 In Stock**

[Caméras similaires](#)

-

1

+

€510⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€510,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Monochrome

Spectre:

Caractéristiques du produit

Type:

Monochrome Camera	
acA1300-200um	Numéro de Modèle:
Basler	Fabricant:
ace	Série de Caméras:

Propriétés physiques et mécaniques

29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)	Dimensions (mm):
80	Poids (g):
Full	Logement:

Capteur

Not Specified	Tampon d'Image:
1/2"	Type de Capteur:
1.30	Résolution (MegaPixels):
203.00	Taux d'Image (fps):
1,280 x 1,024	Pixels (H x V):
4.8 x 4.8	Taille de Pixel, H x V (µm):
6.14 x 4.92	Aire Active, H x V (mm):
ON Semi PYTHON 1300	Composante d'Imagerie:
Progressive Scan CMOS	Capteur:
Global	Type d'Obturateur:
10 bit	Profondeur de Pixel:
Freely Programmable	Contrôle d'Exposition:
56.3	Gamme Dynamique (dB):
USB3 Vision v1.0	Machine Vision Standard:

Electrical

3	Consommation de Puissance (W):
---	--------------------------------

Connectivité matérielle & interfaçage

USB 3.0	Interface:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks	Connecteur:
Power over USB	Alimentation d'Énergie:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO) or Free-Run	Synchronisation:
Back Panel	Orientation du Port d'Interface:
6-pin Hirose (HR10)	GPIO Connector Type:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit, Linux, OS X	Système d'Utilisation:

Filetage & montage

C-Mount	Monture:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter #88-517	Filetage:

--	--

Environnement & durabilité

0 to +50	Température d'Utilisation (°C):
-20 to +80	Température de Stockage (°C):

Conformité réglementaire


Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Interface USB 3.0 Haut Débit
- Taille Ultra Compacte
- Entièrement Conformes à l'USB 3 Vision

Les Caméras USB 3.0 ace de Basler sont un choix idéal pour les utilisateurs de caméras analogiques qui cherchent à passer au numérique, ou pour les utilisateurs de FireWire ou USB 2.0 qui cherchent des taux de transfert de données plus rapides. Elles sont entièrement conformes à l'USB3 Vision et leur petit modèle 29 x29 mm leur permet de remplacer facilement de nombreuses caméras analogiques, FireWire ou USB 2.0. Par ailleurs, ces caméras USB 3.0 disposent de ports USB 3.0 à verrouillage par vis, permettant une plus grande robustesse dans les applications exigeantes, comme lors d'une utilisation industrielle. Toutes les caméras sont dotées d'un logiciel de kit de développement (SDK) de Basler Pylon et d'un driver.

Informations techniques



MT9P031 Sensor QE Curve