

[Tous les Produits](#) / [Caméras](#) / [Caméras USB](#) / [Caméras USB 3.0 ace de Basler](#)

[Afficher tous les 59 produits de la même famille.](#)

Basler ace acA1600-20 uc USB3 Couleur

See More by [Basler](#)



Basler ace USB 3.0 Cameras (Front)



Stock **#88-324** FIN DE SÉRIE CONTACT

-

1

+

 €1.215⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.215,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Color Camera	Type:
acA1600-20uc	Numéro de Modèle:
Basler	Fabricant:
ace	Série de Caméras:

Color	Spectre:
-------	----------

Propriétés physiques et mécaniques

29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)	Dimensions (mm):
80	Poids (g):

Full	Logement:
------	-----------

Capteur

Not Specified	Tampon d'Image:
1/1.8"	Type de Capteur:
2.00	Résolution (MegaPixels):
20.00	Taux d'Image (fps):
1,628 x 1,236	Pixels (H x V):
4.4 x 4.4	Taille de Pixel, H x V (µm):
7.16 x 5.44	Aire Active, H x V (mm):
Sony ICX274	Composante d'Imagerie:
Progressive Scan CCD	Capteur:
Global	Type d'Obturbateur:
12 bit	Profondeur de Pixel:
Freely Programmable	Contrôle d'Exposition:
Not Specified	Gamme Dynamique (dB):
USB3 Vision v1.0	Machine Vision Standard:

Electrical

3.5	Consommation de Puissance (W):
-----	--------------------------------

Connectivité matérielle & interfaçage

USB 3.0	Interface:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks	Connecteur:
Power over USB	Alimentation d'Énergie:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO) or Free-Run	Synchronisation:
Back Panel	Orientation du Port d'Interface:
6-pin Hirose (HR10)	GPIO Connector Type:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit, Linux, OS X	Système d'Utilisation:

Filetage & montage

	Monture:
--	----------

C-Mount

1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#88-517](#) **Filetage:**

Environnement & durabilité

0 to +50 **Température d'Utilisation (°C):**

-20 to +80 **Température de Stockage (°C):**

Conformité réglementaire

[Conforme](#) **RoHS 2015:**

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

[Conforme](#) **Reach 235:**

DESCRIPTION PRODUIT

- Interface USB 3.0 Haut Débit
 - Taille Ultra Compacte
 - Entièrement Conformes à l'USB 3 Vision
- Les Caméras USB 3.0 ace de Basler sont un choix idéal pour les utilisateurs de caméras analogiques qui cherchent à passer au numérique, ou pour les utilisateurs de FireWire ou USB 2.0 qui cherchent des taux de transfert de données plus rapides. Elles sont entièrement conformes à l'USB3 Vision et leur petit modèle 29 x29 mm leur permet de remplacer facilement de nombreuses caméras analogiques, FireWire ou USB 2.0. Par ailleurs, ces caméras USB 3.0 disposent de ports USB 3.0 à verrouillage par vis, permettant une plus grande robustesse dans les applications exigeantes, comme lors d'une utilisation industrielle. Toutes les caméras sont dotées d'un logiciel de kit de développement (SDK) de Basler Pylon et d'un driver.

INFORMATIONS TECHNIQUES

