


[Afficher tous les 71 produits de la même famille.](#)

Basler ace acA1920-48gc Caméra GigE, Couleur

See More by [Basler](#)



Basler ace GigE Cameras



Stock **#35-914** **1 In Stock**

[Caméras similaires](#)

-

1

+

€700⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€700,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Color

Spectre:

Caractéristiques du produit

Color Camera

Type:

Numéro de Modèle:

acA1920-48gc	
Basler	Fabricant:
ace	Série de Caméras:
Propriétés physiques et mécaniques	
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)	Dimensions (mm):
90	Poids (g):
Full	Logement:
Capteur	
2/3"	Type de Capteur:
2.30	Résolution (MegaPixels):
50.00	Taux d'Image (fps):
1,920 x 1,200	Pixels (H x V):
4.8 x 4.8	Taille de Pixel, H x V (µm):
9.22 x 5.76	Aire Active, H x V (mm):
ON Semi PYTHON 2000	Composante d'Imagerie:
Progressive Scan CMOS	Capteur:
Global	Type d'Obturateur:
10 bit	Profondeur de Pixel:
Programmable via camera API, hardware trigger	Contrôle d'Exposition:
Not Specified	Gamme Dynamique (dB):
GigE Vision, GenICam	Machine Vision Standard:
Electrical	
3.3 (12VDC External Power Supply) 3.7 (PoE)	Consommation de Puissance (W):
Connectivité matérielle & interfaçage	
GigE (PoE)	Interface:
GigE, RJ45 with Screw Locks	Connecteur:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #68-466 Europe: #68-466 Japan: #68-466 Korea: #68-466 China: #68-466	Alimentation d'Énergie:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run	Synchronisation:
Back Panel	Orientation du Port d'Interface:
6-pin Hirose (HR10)	GPIO Connector Type:
Filetage & montage	
C-Mount	Monture:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter #88-517	Filetage:
Environnement & durabilité	
	Température d'Utilisation (°C):

0 to +50	
	Température de Stockage (°C):
-20 to +80	


Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Remplacement analogique idéal
- Ultra compacte
- Power over Ethernet (PoE)
- Inclut le pilote Basler Pylon

Les Caméras Basler ace GigE sont des caméras Gigabit Ethernet économiques qui constituent une opportunité de mise à niveau idéale pour les utilisateurs de caméras analogiques . Avec le facteur de sa taille ultra compacte similaire à de nombreuses caméras analogiques (29 x29 mm), la ace est l'idéal remplacement dans un système utilisant une caméra analogique, ou un excellent choix pour votre nouveau projet. Les Caméras Basler ace GigE peuvent utiliser le Power over Ethernet (PoE) (deux câbles GigE requis). Ces caméras peuvent posséder de longs câbles, et sont les choix optimaux pour une utilisation en usine. Toutes les caméras incluent le pilote Pylon reconnu dans l'industrie.

Informations techniques



MT9P031 Sensor QE Curve