

## Filtre Acrylique 380 nm, 2 mm d'Épaisseur, M27



Stock **#71-955** 1 In Stock

-

1

+

€57<sup>,00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-9           | €57,00 prix unitaire             |
| Qté 10+           | €54,00 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit        |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Mounted Imaging Filter             | Type:                    |
| Propriétés physiques et mécaniques |                          |
| 22.50                              | Ouverture Utile CA (mm): |
| 29.00                              | Diamètre Externe (mm):   |

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| Construction:                                  |  |
| Mounted in Black Anodized Ring                 |  |
| Épaisseur du Substrat (mm):                    |  |
| 2.00 & 3.00                                    |  |
| Propriétés optiques                            |  |
| Longueur d'Onde de Coupure (nm) :              |  |
| 380.00                                         |  |
| Transmission Min. (%):                         |  |
| ≥95                                            |  |
| Traitement:                                    |  |
| AR Coated Coating applied to both surfaces     |  |
| Bande de Transmission (nm):                    |  |
| 400 - 850                                      |  |
| Filetage & montage                             |  |
| Filetage Filtre:                               |  |
| M27 x0.50                                      |  |
| Épaisseur de Monture (mm):                     |  |
| 5.2                                            |  |
| Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): |  |
| 7.0                                            |  |
| Conformité réglementaire                       |  |
| RoHS 2015:                                     |  |
| Conforme                                       |  |
| Certificate of Conformance:                    |  |
| Visionner                                      |  |
| Reach 242:                                     |  |
| Conforme                                       |  |

## Description produit

- Traitement antireflets oléophobe à haute efficacité
- Options de montage fileté de M22,5 à M105 disponibles
- Pour les applications d'imagerie dans les gammes UV, VS et NIR

Les Filtres Passe-Haut Protecteurs en Acrylique couvrent les gammes spectrales UV, VS et NIR et sont conçus avec des traitements oléophobes antireflets à haute efficacité qui résistent aux salissures, minimisent la perte de lumière et améliorent les performances. Ces filtres constituent un moyen économique de protéger les objectifs et les éclairages coûteux contre la saleté, la poussière, les liquides, les chocs et les conditions difficiles, tout en préservant la qualité de l'image. Montés sur des supports filetés allant de M22,5 à M105, ces filtres peuvent être facilement intégrés dans une variété d'applications d'imagerie. Les Filtres Passe-Haut Protecteurs en Acrylique atteignent des taux de transmission élevés, généralement supérieurs à 90% dans la gamme de longueurs d'onde prévue. Ces filtres sont idéaux pour une large gamme d'applications d'imagerie telles que les boîtiers de caméras industrielles, les caméras de tableau de bord, la protection des écrans LCD et les utilisations thermiques, ainsi que pour les applications FDA et EFSA où l'utilisation du verre n'est pas autorisée et où l'épaisseur est un problème.