

[Afficher tous les 58 produits de la même famille.](#)

Caméra Couleur USB 3.0 Basler ace acA2500-14uc, Monture CS

See More by [Basler](#)



Basler ace USB 3.0 Cameras (Front)



Stock **#74-919** NOUVEAU CONTACT

-

1

+

€705⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€705,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Color		Spectre:
Caractéristiques du produit		
Color Camera		Type:
acA2500-14uc		Numéro de Modèle:


Basler	Fabricant:
ace	Série de Caméras:
Propriétés physiques et mécaniques	
29.3 mm x 29 mm x 29mm	Dimensions (mm):
80	Poids (g):
Full	Logement:
Capteur	
1/2.5"	Type de Capteur:
5.00	Résolution (MegaPixels):
14.00	Taux d'Image (fps):
2,590 x 1,942	Pixels (H x V):
2.2 x 2.2	Taille de Pixel, H x V (µm):
5.7 x 4.28	Aire Active, H x V (mm):
MT9P031	Composante d'Imagerie:
Progressive Scan CMOS	Capteur:
Rolling	Type d'Obturateur:
12 bit	Profondeur de Pixel:
hardware trigger & freely programmable	Contrôle d'Exposition:
60 dB	Gamme Dynamique (dB):
USB 3.0 Vision, GenICam	Machine Vision Standard:
Electrical	
2.2	Consommation de Puissance (W):
Connectivité matérielle & interfaçage	
USB 3.0	Interface:
USB, RJ45 with Screw Locks	Connecteur:
Via USB 3.0 interface	Alimentation d'Énergie:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO), Ethernet connection, or Free Run	Synchronisation:
Back Panel	Orientation du Port d'Interface:
M8 6-pin	GPIO Connector Type:
Filetage & montage	
CS-Mount	Monture:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641	Filetage:
Environnement & durabilité	
0 °C - 50 °C	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Certificate of Conformance:	

Description produit

- Interface USB 3.0 Haut Débit
- Taille Ultra Compacte
- Entièrement Conformes à l'USB 3 Vision

Les Caméras USB 3.0 ace de Basler sont un choix idéal pour les utilisateurs de caméras analogiques qui cherchent à passer au numérique, ou pour les utilisateurs de FireWire ou USB 2.0 qui cherchent des taux de transfert de données plus rapides. Elles sont entièrement conformes à l'USB3 Vision et leur petit modèle 29 x29 mm leur permet de remplacer facilement de nombreuses caméras analogiques, FireWire ou USB 2.0. Par ailleurs, ces caméras USB 3.0 disposent de ports USB 3.0 à verrouillage par vis, permettant une plus grande robustesse dans les applications exigeantes, comme lors d'une utilisation industrielle. Toutes les caméras sont dotées d'un logiciel de kit de développement (SDK) de Basler Pylon et d'un driver.

Informations techniques



MT9P031 Sensor QE Curve