

Lentille d'alignement Q



☐ - 1 ☐ + €150^{,00}

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€150,00 prix unitaire
Qté 5-10	€135,00 prix unitaire
Qté 11+	€125,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Espace téléchargement

Remarque:
Compatible with FocalmShaper Q

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
1,000.00

Filetage & montage

Filetage interne:
M30 x0.75

Diamètre extérieur:
M30 x0.75

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 250:
[Conforme](#)

Description produit

- Convertissent les faisceaux gaussiens en profil de la tache d’Airy
- Profils de faisceaux de sortie « flat-top » ou « doughnut »
- Rendement proche de 100%
- Également disponibles : [Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme πShaper d’AdlOptica](#)

Les Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme Focaux πShaper Q d’AdlOptica sont utilisés pour convertir les faisceaux gaussiens en profils à intensité uniforme après focalisation par une lentille. Pour ce faire, le faisceau gaussien est transformé en profil de la tache d’Airy immédiatement après avoir passé le πShaper. Ces convertisseurs de faisceau sont de conception compacte avec filetage interne et externe, ce qui facilite leur intégration dans l’équipement. Les Convertisseurs de Faisceau Focaux πShaper d’AdlOptica sont avantageux pour le modelage de faisceaux dans les applications de micro-usinage, y compris la gravure et le perçage de circuits imprimés, ainsi que pour les applications de micro-soudage. Plusieurs modèles sont disponibles aux longueurs d’onde Nd:YAG, Ti:saphir et infrarouge avec des diamètres de faisceau d’entrée compatibles allant de 2,5 mm jusqu’à 23 mm.

Informations techniques

