

Allied Vision Manta G-223 2/3" CMOS, Caméra, Couleur

See More by [Allied Vision](#)



Allied Vsion Manta GigE Cameras (Front)



Stock **#88-452**

FIN DE SÉRIE

3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)

-

1

+

€1.720⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€1.720,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Color Camera	Type:
Allied Vision	Fabricant:
Manta	Famille de Caméras:
Manta G-223C	Numéro de Modèle:

Propriétés physiques et mécaniques

71 x44 x29 (excludes connectors and lens mount)	Dimensions (mm):
150	Poids (g):
Full	Housing:

Capteur

32MB	Tampon d'Image:
CMOSIS CM2000	Composante d'Imagerie:
Progressive Scan CMOS	Capteur:
Global	Type d'Obturbateur:
2/3"	Type de Capteur:
2.20	Résolution (MegaPixels):
2,048 x 1,088	Pixels (H x V):
5.5 x5.5	Taille de Pixel, H x V (µm):
11.3 x5.9	Aire Active, H x V (mm):
53.70	Taux d'Image (fps):
12 bit	Profondeur de Pixel:
Via Software	Contrôle d'Exposition:
58.3	Gamme Dynamique (dB):
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1	Machine Vision Standard:

Electrical

2.7 (12VDC External Power Supply)	Consommation de Puissance (W):
-----------------------------------	--------------------------------

Connectivité matérielle & interfaçage

GigE	Sortie Vidéo:
GigE, RJ45 with Screw Locks	Connecteur:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281	Alimentation d'Énergie:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger	Synchronisation:
Back Panel	Orientation du Port d'Interface:
12-pin Hirose (HR10)	GPIO Connector Type:

Filetage & montage

1/4-20 with Tripod Mount Adapter #89-996	Filetage:
--	-----------

C-Mbunt	Monture:
Environnement & durabilité	
+5 to +45	Température d'Utilisation (°C):
-10 to +70	Température de Stockage (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

DESCRIPTION PRODUIT

- Remplacement idéal de caméras analogiques
- Capteurs jusqu" à 1" max.
- Jusqu'à 125 fps
- Mémoire interne de 32MB

Les Caméras GigE Manta Allied Vision sont un excellent choix dans l'utilisation d'une interface GigE. Avec une interface intuitive ainsi qu'un SDK très développé, ces caméras sont d'un excellent rapport qualité-prix. Avec des options de résolution allant de 0,3 à 12 MégaPixels, les capteurs couvrent une large variété d'applications. Les Caméras GigE Manta Allied Vision se caractérisent par de capteurs de tailles allant de 1/4" à 1". Le Câble GigE [#63-431](#) et Alimentation d'Énergie [#68-586](#), sont vendus séparément et sont nécessaires pour l'utilisation. [Câbles GigE](#) supplémentaires, ainsi qu'une Platine de Montage ¼-20 [#89-996](#) et Câble I/O 12 Fiches [#62-712](#) sont disponibles.