

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Camera Prosilica Gige GC2450C, couleur

See More by [Allied Vision](#)



Stock #67-001 CONTACT



1



€3.384,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€3.384,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GigE

Type:
Color Camera

Fabricant:
Allied Vision

Filetage:

1/4-20 with Tripod Mount Adapter #63-432
Tampon d'Image: 64MB
Remarque: C-Mount features adjustable back focus
Famille de Caméras: Prosilica GC
Numéro de Modèle: GC2450C
Composante d'Imagerie: Sony ICX625
Capteur: Progressive Scan CCD
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 2/3"
Résolution (MegaPixels): 5.00
Pixels (H x V): 2,448 x2,050
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x3.45
Aire Active, H x V (mm): 8.4 x7.0
Taux d'Image (fps): 15.00
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: 25µs - 60s
Connecteur: GigE, RJ45
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Consommation de Puissance (W): 3.8 (12VDC External Power Supply)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated input, 1 non-isolated output
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 45.7 x42.9 x33 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 106
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -10 to +70
GPIO Connector Type: 12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

