

[Afficher tous les 21 produits de la même famille.](#)

## BFLY-PGE-20E4C-CS 1/1,8" Blackfly® PoE GigE Caméra, Couleur

See More by [Teledyne FLIR](#)



Teledyne FLIR IIS Blackfly® GigE Cameras (Front)



Stock #89-998 **2 In Stock**

- 1 + €635<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€635,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

**Remarque :** Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Color **Spectre:**

### Caractéristiques du produit

Color Camera **Type:**

BFLY-PGE-20E4C-CS	<b>Numéro de Modèle:</b>
FLIR	<b>Fabricant:</b>
Blackfly®	<b>Série de Caméras:</b>
<b>Propriétés physiques et mécaniques</b>	
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)	<b>Dimensions (mm):</b>
36	<b>Poids (g):</b>
Full	<b>Logement:</b>
<b>Capteur</b>	
16MB	<b>Tampon d'Image:</b>
1/1.8"	<b>Type de Capteur:</b>
2.00	<b>Résolution (MegaPixels):</b>
47.00	<b>Taux d'Image (fps):</b>
1,600 x 1,200	<b>Pixels (H x V):</b>
4.5 x 4.5	<b>Taille de Pixel, H x V (µm):</b>
7.2 x 5.4	<b>Aire Active, H x V (mm):</b>
e2v EV76C570	<b>Composante d'Imagerie:</b>
Progressive Scan CMOS	<b>Capteur:</b>
Global	<b>Type d'Obturateur:</b>
10 bit	<b>Profondeur de Pixel:</b>
16µs - 1s	<b>Contrôle d'Exposition:</b>
62.49	<b>Gamme Dynamique (dB):</b>
GigE Vision v1.2	<b>Machine Vision Standard:</b>
<b>Electrical</b>	
2.5	<b>Consommation de Puissance (W):</b>
<b>Connectivité matérielle &amp; interfaçage</b>	
GigE (PoE)	<b>Interface:</b>
GigE, RJ45 with Screw Locks	<b>Connecteur:</b>
Power Supply Required and Sold Separately. USA: <a href="#">#88-063</a> Europe: <a href="#">#88-063</a> Japan: <a href="#">#88-063</a> Korea: Not Available China: <a href="#">#88-063</a>	<b>Alimentation d'Énergie:</b>
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output	<b>GPIOs:</b>
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger	<b>Synchronisation:</b>
Back Panel	<b>Orientation du Port d'Interface:</b>
6-pin Hirose (HR10)	<b>GPIO Connector Type:</b>
<b>Filetage &amp; montage</b>	
CS-Mount	<b>Monture:</b>
¼-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#88-210</a>	<b>Filetage:</b>
<b>Environnement &amp; durabilité</b>	

0 to +45 **Température d'Utilisation (°C):**

-30 to +60 **Température de Stockage (°C):**

## Conformité réglementaire

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

## Description produit

Two GigE cables are required if using the PoE injector. Use ([#03-618](#)) 5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount. Software available for [download](#).

- Conception ultra-compacte
- Alimentation via Ethernet (PoE) pour une flexibilité maximum
- Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK FlyCapture2
- **Versions USB3** également disponibles



Teledyne  
Authorized  
Distributor

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly®: Une caméra de vision industrielle renommée qui s'intègre partout

La gamme des caméras **Blackfly®** combine des capteurs Sony, Aptina et e2v avec une multitude de caractéristiques uniques.

Les caméras de vision industrielle **Blackfly®** utilisent le haut débit de l'USB 3.0 ou du GigE, offrant un certain nombre de capteurs très sensibles. Ces caméras combinent une liste complète de caractéristiques uniques, offrant des capacités de pointe, un prix abordable et une valeur sans compromis. La caméra Blackfly ultra-compacte mesure 29 x 29 x 30 mm, ne pèse que 36 grammes, consomme 3 watts et bénéficie d'une garantie de 3 ans.

La **Blackfly®** est disponible avec des capteurs couleur ou monochromes, offrant ainsi une solution d'imagerie polyvalente permettant d'obtenir facilement les images exactes requises pour accélérer le développement d'applications. Une gamme d'accessoires pour caméras et un facteur de forme commun offrent une plate-forme cohérente pour l'intégration dans toute la gamme de formats de capteurs, de résolutions et de taux d'images disponibles.

**Remarque :** Deux câbles GigE sont requis si vous utilisez un injecteur PoE. Utilisez l'espaceur de 5 mm ([#03-618](#)) pour passer d'une caméra de monture CS à une caméra de monture C. Logiciel disponible pour [téléchargement](#).

### Blackfly® GigE couleur / monochrome

- Les modèles sont disponibles avec différents capteurs d'image dans une gamme de résolutions : 1,2 MP, 1,3 MP, 2,0 MP, 2,3 MP, 3,2 MP et 5,0 MP

### Caractéristiques

- Le remplacement idéal d'une caméra analogique
- Options d'interface de données : soit GigE, soit **USB3**
- Monture CS
- Format ultra-compact, mesurant 29 x 29 x 30 mm, pesant seulement 36 g
- Le traitement de l'image sur la caméra comprend l'interpolation des couleurs, le gamma et la LUT.
- Mémoire tampon de 16 Mb
- Indicateur d'état LED
- Prise en charge de la lecture partielle par ROI, binning, décimation
- Les modes de déclenchement sont les suivants : standard, pose longue (bulb), chevauchement, prise de vue avec exposition multiple (tous les capteurs ne prennent pas en charge tous les modes).
- 2 jeux de configuration utilisateur pour les réglages personnalisés de la caméra
- Profondeur de bit : 10 ou 12 bits
- Algorithmes automatiques avancés ou contrôle manuel précis sur la capture d'images et prétraitement sur la caméra
- Plateformes Windows ou Linux (32 ou 64 bits)
- Contrôle de la caméra via SDK FlyCapture ou un logiciel tiers USB3 Vision

### Applications

- Appareils pour les sciences de la vie
- Automatisation industrielle
- Solutions de kiosque biométrique
- Ophtalmoscopie
- Numérisation 3D
- Inspection optique automatisée
- Industrie agroalimentaire