

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Camera Prosilica Gige GC750C, couleur

See More by [Allied Vision](#)



Stock #63-426 CONTACT



1



€746,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€746,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GigE

Type:
Color Camera

Fabricant:

Allied Vision
Filetage: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #63-432
Tampon d'Image: 64MB
Famille de Caméras: Prosilica GC
Numéro de Modèle: GC750C
Composante d'Imagerie: ON Semi MT9V022
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1/3"
Résolution (MegaPixels): 0.30
Pixels (H x V): 752 x 480
Taille de Pixel, H x V (µm): 6 x 6
Aire Active, H x V (mm): 4.6 x 3.0
Taux d'Image (fps): 60.00
Profondeur de Pixel: 10 bit
Contrôle d'Exposition: 30µs - 1s
Connecteur: GigE, RJ45
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Consommation de Puissance (W): 2.2 (12VDC External Power Supply)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated input, 1 non-isolated output
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 45.7 x 33.9 x 33 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 85
Monture: CS-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -10 to +70
GPIO Connector Type: 12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

