

TECHSPEC®

Paire Achrom. de Monture C, 1:1, Distances Focales de 50 et 50mm



Stock

#87-188

CONTACT

-

1

+

€437^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€437,00 prix unitaire
Qté 6-25	€350,00 prix unitaire
Qté 26-49	€338,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Relay Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

0.8 - 20

Ouverture (mm):

38.00


Diamètre du Logement (mm):

45.9	Longueur du Logement (mm):
35.00	Distance Image (mm):
Propriétés optiques	
40-20	Qualité de Surface:
f/2.4 - f/61	f/#:
VS 0° (425-675nm)	Traitement:
R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm	Spécification du Traitement:
50.0	Distance Focale EFL A (mm):
50.0	Distance Focale EFL B (mm):
1:1	Grossisse- ment:
35.00	Distance Objet (mm):
425 - 675	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Conceptions de Monture C pour une Intégration Facile dans des Applications d'Imagerie
 - Disposent d'un Diaphragme Intégré pour un Contrôle Accru du Flux de Lumière
 - Idéales pour les applications de Relais ou de Projection
- Les Paires Achromatiques de Monture C TECHSPEC sont conçues pour être facilement intégrées dans une multitude d'applications OEM. Elles utilisent un diaphragme intégré pour permettre à l'utilisateur de régler l'ouverture numérique et la profondeur de champ. Chaque lentille a été orientée de façon à obtenir une performance maximale du système. Le boîtier en aluminium protège les optiques lors de leur manipulation. Les lentilles traitées à large bande dans le visible assurent une transmission élevée et une faible perte de réflexion sur de vastes régions spectrales.

Informations techniques



Coating Curves