

[Tous les Produits](#) / [Caméras](#) / [Caméras Gigabit Ethernet](#) / [Caméras Basler ace GigE](#)

[Afficher tous les 71 produits de la même famille.](#)

## Caméra Monochrome GigE Basler ace acA1300-60gm

See More by [Basler](#)



Basler ace GigE Cameras



Stock **#88-327** ☐ **En Stock**

[Caméras similaires](#)

-

1

+

€545<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€545,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

**ⓘ** Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

### SPÉCIFICATIONS

| Caractéristiques du produit                                                                                                                                                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Monochrome Camera                                                                                                                                                                                                   | Type:                            |
| Basler                                                                                                                                                                                                              | Fabricant:                       |
| ace                                                                                                                                                                                                                 | Famille de Caméras:              |
| acA1300-60gm                                                                                                                                                                                                        | Numéro de Modèle:                |
| Propriétés physiques et mécaniques                                                                                                                                                                                  |                                  |
| 42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)                                                                                                                                                                   | Dimensions (mm):                 |
| 90                                                                                                                                                                                                                  | Poids (g):                       |
| Full                                                                                                                                                                                                                | Housing:                         |
| Capteur                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| e2v EV76C560                                                                                                                                                                                                        | Composante d'Imagerie:           |
| Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                               | Capteur:                         |
| Global and Rolling                                                                                                                                                                                                  | Type d'Obturbateur:              |
| 1/1.8"                                                                                                                                                                                                              | Type de Capteur:                 |
| 1.30                                                                                                                                                                                                                | Résolution (MegaPixels):         |
| 1,280 x 1,024                                                                                                                                                                                                       | Pixels (H x V):                  |
| 5.3 x 5.3                                                                                                                                                                                                           | Taille de Pixel, H x V (µm):     |
| 6.78 x 5.43                                                                                                                                                                                                         | Aire Active, H x V (mm):         |
| 60.00                                                                                                                                                                                                               | Taux d'Image (fps):              |
| 12 bit                                                                                                                                                                                                              | Profondeur de Pixel:             |
| Freely Programmable                                                                                                                                                                                                 | Contrôle d'Exposition:           |
| 51.7                                                                                                                                                                                                                | Gamme Dynamique (dB):            |
| GigE Vision                                                                                                                                                                                                         | Machine Vision Standard:         |
| Electrical                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| 2.0 (12VDC External Power Supply)<br>2.6 (PoE)                                                                                                                                                                      | Consommation de Puissance (W):   |
| Connectivité matérielle & interfaçage                                                                                                                                                                               |                                  |
| GigE (PoE)                                                                                                                                                                                                          | Sortie Vidéo:                    |
| GigE, RJ45 with Screw Locks                                                                                                                                                                                         | Connecteur:                      |
| Power Supply Required and Sold Separately:<br>USA: <a href="#">#68-466</a><br>Europe: <a href="#">#68-466</a><br>Japan: <a href="#">#68-466</a><br>Korea: <a href="#">#68-466</a><br>China: <a href="#">#68-466</a> | Alimentation d'Énergie:          |
| 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line                                                                                                                            | GPIOs:                           |
| Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run                                                                                                                                                              | Synchronisation:                 |
| Back Panel                                                                                                                                                                                                          | Orientation du Port d'Interface: |
| 6-pin Hirose (HR10)                                                                                                                                                                                                 | GPIO Connector Type:             |
| Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit                                                                                                                                                                     | Système d'Utilisation:           |

Filetage & montage

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 1/4-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#88-517</a> | Filetage: |
| C-Mbunt                                                  | Monture:  |

Environnement & durabilité

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 0 to +50   | Température d'Utilisation (°C): |
| -20 to +80 | Température de Stockage (°C):   |

Conformité réglementaire

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">Conforme</a>  | RoHS 2015:                  |
| <a href="#">Visionner</a> | Certificate of Conformance: |
| <a href="#">Conforme</a>  | Reach 235:                  |

DESCRIPTION PRODUIT

- Remplacement analogique idéal
- Ultra compacte
- Power over Ethernet (PoE)
- Inclut le pilote Basler Pylon

Les Caméras Basler ace GigE sont des caméras Gigabit Ethernet économiques qui constituent une opportunité de mise à niveau idéale pour les utilisateurs de caméras analogiques. Avec le facteur de sa taille ultra compacte similaire à de nombreuses caméras analogiques (29 x 29 mm), la ace est l'idéal remplacement dans un système utilisant une caméra analogique, ou un excellent choix pour votre nouveau projet. Les Caméras Basler ace GigE peuvent utiliser le Power over Ethernet (PoE) (deux câbles GigE requis). Ces caméras peuvent posséder de longs câbles, et sont les choix optimaux pour une utilisation en usine. Toutes les caméras incluent le pilote Pylon reconnu dans l'industrie.

INFORMATIONS TECHNIQUES

