

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

Obturbateur Électrique de Monture C



C-mount Electrical Shutter, #87-208

Stock **#87-208** 20+ In Stock

-

1

+

€630⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€630,00 prix unitaire
Qté 5-9	€556,00 prix unitaire
Qté 10-25	€513,10 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
	Délai d'Activation (ms):
30	
	Délai de Désactivation (ms):
50	
Shutter	Function:

300,000	Operating Life Cycle:
Propriétés physiques et mécaniques	
60.0	Diamètre Externe (mm):
20.0	Ouverture (mm):
80	Poids (g):
13.0	Longueur Tube d'Extension (mm):
Electrical	
90 @25°C	Résistance de la Bobine (Ω):
±10	Tolérance de Résistance de la Bobine (%):
12.5 for Full Open/Closed	Fréquence de Fonctionnement (Hz):
Connectivité matérielle & interfaçage	
4.5 V~5.5 VDC	Tension d'Utilisation (V):
32.00	Courant de Sortie (mA):
Filetage & montage	
C-Mount	Monture:
C-Mount	Type de Filetage:
M6 x 1.0, ¼-20	Compatible Post:
Environnement & durabilité	
-20 to +70	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

Shutter leaves are fragile and should not be handled.

- Filetages C et T mâle et femelle pour une intégration facile
- Fonctionnement marche/arrêt simple avec entrée TTL
- Trous taraudés M6 et ¼-20 pour le montage de tiges

Les Obturateurs Motorisés de Monture C et T sont idéaux pour contrôler l'exposition du détecteur ou pour être utilisés comme un hacheur optique. Les obturateurs fonctionnent dans une position normalement fermée et s'ouvrent lorsqu'un signal de 5V DC est appliqué à l'entrée. Les Obturateurs Motorisés de Monture C et T ont été conçus pour s'intégrer à d'autres composants de monture C et T, et comprennent également des trous filetés M6 et ¼-20 pour le montage des tiges sur les tables optiques standard métriques ou impériales. Pour contrôler l'ouverture et la fermeture de l'obturateur, utiliser le contrôleur marche/arrêt (#87-325) ou l'entrée TTL. Ces obturateurs sont dotés de filetages C et T mâle et femelle pour une intégration facile.

Remarque : Les lamelles de l'obturateur sont fragiles. Veuillez à ne pas les toucher.