

Unité de Microscope Vidéo de Monture C (UV-NIR), 355-532-1064 nm



Stock **#66-618** **CONTACT**

-

1

+

€2.910^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.910,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Objective Required	Remarque:
Fixed Magnification Lens	Type:
In-Line Illumination	Type d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	
200.00	Tube Length (mm):

Propriétés optiques	
Longueur d'Onde (nm):	355.00 & 532 & 1064 (UV-NIR)
Distance Focale FL (mm):	200.00
Grossissement:	1X
Capteur	
Taille maximale du capteur:	2/3"
Filetage & montage	
Filetage:	(6) M4 threaded holes, on 27mm centers Objective Thread: M26 x0.706
Monture:	C-Mount
Conformité réglementaire	
Certificate of Conformance:	Visionner

Description produit

- Simple Connexion à Monture C pour des Objectifs Corrigés à l'Infini
- Conception Compacte pour une Simple Intégration dans des Systèmes
- Capteur Max 2/3"
- Port d'Illumination In-Line 14mm
- Filetage Objectif M26 x0.706

L'Unité Vidéo Microscopique à Monture C connecte un Objectif Corrigé à l'Infini M26 x0.706 à une caméra de monture C, pour une simple configuration d'un système d'imagerie à fort grossissement. La conception se connecte au filetage standard M26 x0.706 présent sur de nombreux objectifs corrigés à l'infini et maintient la distance focale de 200mm donnant un grossissement 1X lors de l'utilisation d'objectifs corrigés à l'infini. Le Microscope Vidéo possède également un port d'illumination in-line éliminant le besoin d'un éclairage sous l'objectif, ou illumination hors axe. Un iris ajustable sur le port d'illumination in-line permet un contrôle précis de la somme lumineuse entrant le système, contrôlant les niveaux d'illumination sans altérer les paramètres de la caméra. L'Unité Vidéo Microscopique possède un capteur max 2/3" pour haute résolution, capteurs plus sensibles qui sont nécessaires dans des applications telles qu'en microscopie fluorescente. L'unité est montable vis 6 tous de filetage M4, sur centres 27mm.