

[Afficher tous les 18 produits de la même famille.](#)

Caméra Couleur Nano 5GigE PoE C4060, 1" Teledyne Dalsa Genie™

See More by [Teledyne DALSA](#)



Teledyne DALSA Genie™ Nano 5GigE Cameras (Front)



Stock **#16-031** **14 In Stock**

[Caméras similaires](#)

-

1

+

€2.990⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.990,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Color	Spectre:
Caractéristiques du produit	
Color Camera	Type:
Numéro de Modèle:	

G5-GC30-C4060	
Teledyne DALSA	Fabricant:
Genie Nano-5GigE	Série de Caméras:

Propriétés physiques et mécaniques

59 x 44 x 42.6 (includes connectors and lens mount)	Dimensions (mm):
124	Poids (g):
Full	Logement:

Capteur

450MB	Tampon d'Image:
1"	Type de Capteur:
8.90	Résolution (MegaPixels):
68.00	Taux d'Image (fps):
4,112 x 2,176	Pixels (H x V):
3.45 x 3.45	Taille de Pixel, H x V (µm):
14.19 x 7.51	Aire Active, H x V (mm):
Sony IMX255	Composante d'Imagerie:
Progressive Scan CMOS	Capteur:
Global	Type d'Obturbateur:
8 bit	Profondeur de Pixel:
Automatic, Programmable, or via External Trigger	Contrôle d'Exposition:
76.46	Gamme Dynamique (dB):
GigE Vision v2.0	Machine Vision Standard:

Electrical

9.4 - 9.6	Consommation de Puissance (W):
-----------	--------------------------------

Connectivité matérielle & interfaçage

5GigE (PoE)	Interface:
5GigE, RJ45 with Screw Locks	Connecteur:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO	Alimentation d'Énergie:
2 digital input, 3 digital output	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)	Synchronisation:
Back Panel	Orientation du Port d'Interface:
10-pin Samtec	GPIO Connector Type:

Filetage & montage

C-Mount	Monture:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter #34-966	Filetage:

Environnement & durabilité

-20 to +65	Température d'Utilisation (°C):
	Température de Stockage (°C):

Conformité réglementaire

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

Description produit

- Interface Ethernet 5GBASE-T (5GigE)
 - Capteurs de 3,2 à 12,4 mégapixels
 - Technologie TurboDrive™ pour le transfert de données jusqu'à 985 Mb/s
 - Conception compacte (32 x 44 x 59 mm), légère et robuste
- Les Caméras Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne DALSA Genie™ sont disponibles dans une gamme de capteurs SONY Pregius avec des résolutions de 3,2 MP à 12,4 MP. L'interface Ethernet 5GigE offre des vitesses de transfert de données jusqu'à 5 fois supérieures à l'interface GigE classique, ce qui, combiné à la technologie TurboDrive™, permet à ces caméras d'atteindre des taux d'images jusqu'à 187 fps tout en conservant une qualité d'image complète. Le logiciel Sopera CamExpert inclus fournit une interface simple d'acquisition d'images avec les bibliothèques Sopera LT SDK pour les applications OEM et d'intégration dans des systèmes. Les Caméras Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne DALSA Genie™ sont présentées dans un boîtier compact, léger et robuste entièrement métallique, ce qui les rend idéales pour les applications d'inspection de composants électroniques, d'automatisation industrielle et de systèmes de transport intelligents (ITS). Ces caméras respectent la norme de vision AIA GigE pour faciliter leur intégration dans les systèmes d'imagerie.

Remarque : Les taux d'images réalisables via TurboDrive™ ou l'acquisition en rafale peuvent varier en fonction de facteurs tels que la qualité et la résolution de l'image.

Sopera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA'S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sopera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sopera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.