

Mire USAF Poinçonnée 38 mm de dia.



Stock **#58-402** CONTACT

-

1

+

€1.125^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€1.125,00 prix unitaire
Qté 5+	€1.069,30 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques	
34.00	Diamètre Interne (mm):
38.1	Diamètre Externe (mm):
0.01	Épaisseur (mm):
Anodized Aluminum Mount	Construction:


±0.01	Tolérance Logement (mm):
Propriétés optiques	
Minimum: Group 0, Element 1 Maximum: Group 3, Element 6	Résolution:
Filetage & montage	
1.03	Épaisseur de Monture (mm):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

Description produit

- Déterminent la Résolution pour Rayon X, Systèmes d’Imagerie UV, IR Lointain et Thermal
- Facilité de Montage
- Idéal pour des Applications de Transmission

Nos mires Optiques USAF sont fabriquées à partir d'un substrat extrêmement fin de nickel. Puisqu'il n'y pas de verre dans l'aire du motif, la lumière traverse uniquement l'air, éliminant les issues d'achromatisme et d'absorption. Le motif de la mire couvre Groupe 0, Elément 1 à Groupe 3, Elément 6. Une carte d'utilisation est incluse pour illustrer où chaque groupe et élément sont localisés. Nos [Mires USAF UV en Silice & Fluorescentes](#) sont disponibles pour la majorité des applications NUV, mais cette Mre peut être utilisée dans des applications dans l'UV et l'IR lointain. Le motif est monté entre deux plaques circulaires, permettant cette mire d'être facilement montée dans notre monture optique standard, [#64-565](#).

Informations techniques



Element	Group No.			
	0	1	2	3
1	1.00	2.00	4.00	8.00
2	1.12	2.24	4.49	8.98
3	1.26	2.52	5.04	10.10
4	1.41	2.83	5.66	11.30
5	1.59	3.17	6.35	12.70
6	1.78	3.56	7.13	14.30