

[Afficher tous les 15 produits de la même famille.](#)

# Coherent® EnergyMax 1110746 | 500 µJ - 1000 mJ, DB25

See More by [Coherent®](#)



Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Stock **#12-386** [CONTACT](#)

-

1

+

€1.760<sup>100</sup>

AJOUTER AU PANIER

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Prix sur Quantité |                                  |
| Qté 1+            | €1.760,00 prix unitaire          |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

**i** Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit                |  |
|--------------------------------------------|--|
| Numéro de Modèle:                          |  |
| J-25MB-HE<br>Coherent Part Number: 1110746 |  |
| Type:                                      |  |
| <a href="#">Meter required</a>             |  |
| Linéarité (%):                             |  |
| ±3                                         |  |
| Calibration Incertaine (%):                |  |
| ±2                                         |  |

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| <16                      | Energie Equivalente/Bruit (μJ):          |
| #35-203 or #66-277       | Mesureurs Compatibles:                   |
| 500mJ/cm² (10ns, 1064nm) | Densité de Puissance Maximale Incidente: |
| 500μJ - 1J               | Plage d'Énergie:                         |
| #88-412                  | Preferred Meter:                         |

Propriétés physiques et mécaniques

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 25 | Diamètre Zone Active (mm): |
|----|----------------------------|

Propriétés optiques

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 1064 | Longueur d'Onde de Calibration (nm): |
| 17   | Largeur de Pulse Max. (μs):          |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 190 - 12000 | Gamme de Longueur d'Onde (nm): |
|-------------|--------------------------------|

Capteur

|              |          |
|--------------|----------|
| Pyroelectric | Capteur: |
|--------------|----------|

Electrical

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 1000 | Taux de Répétition Max. (pps):               |
| 5    | Puissance Maximale du Faisceau Incident (W): |

Connectivité matérielle & interfaçage

|      |                        |
|------|------------------------|
| DB25 | Connecteur:            |
| 2.5  | Longueur du Câble (m): |

Conformité réglementaire

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Dispensé         | RoHS 2015:                  |
| Contains SVHC(s) | Reach 224:                  |
| Visionner        | Certificate of Conformance: |

Description produit

• Certifiés ISO 17025  
• Caractéristiques de Compensation Spectrale Embarquées  
• Compensation de Température Automatique  
Les Capteurs d'Énergie Laser EnergyMax de Coherent® sont conçus pour une multitude d'applications de mesure de laser exigeantes. Ces capteurs d'énergie, disponibles en configurations USB à compteur ou sans compteur, figurent un traitement diffus pour minimiser les réflexions spéculaires et de larges zones actives. Le J-50MB-YAG combine le traitement MaxBlack avec un diffuseur pour pouvoir être utilisé avec des lasers de haute puissance, jusqu'à 3 J. Les Capteurs d'Énergie Laser EnergyMax de Coherent® utilisent des capteurs embarqués d'automatisation de compensation d'énergie pour une précision de mesure améliorée.