

[Afficher tous les 42 produits de la même famille.](#)

Laser OBIS™ FP 1230945 | 552 nm LS 80 mW (fibre amorce), FC de Coherent®

See More by [Coherent®](#)



Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems



Stock **#12-378** [CONTACT](#)

-

1

+

€12.620⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€12.620,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Caractéristiques du produit

Temps d'Échauffement (minutes):	
<5	
Fiber Cable Type:	
5mm Protective Tubing	
Fabricant:	
Coherent®	

Diode	Type de Laser:
IIIb	Classe CDRH:
1230945	Numéro de Modèle:
Propriétés optiques	
100:1	Polarisation:
TEM ₀₀	Mode Spatial:
552.00 ±2	Longueur d'Onde (nm):
≤1.1	Qualité Mode, M ² :
Green-Yellow	Couleur:
0.06	Fiber Numerical Aperture NA (1/e ²):
Electrical	
80	Puissance de Sortie (mW):
<2	Stabilité de Puissance (%):
Digital: 0.05	Fréquence de Modulation (MHz):
Analog: 100	Fréquence de Modulation (kHz):
≤0.25% (20Hz to 20MHz)	Bruit RMS:
Connectivité matérielle & interfaçage	
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: #87-473 China: #87-473	Alimentation d'Énergie:
FC/APC; 8° angled	Output from Fiber:
Fiber-Coupled	Type de Sortie:
Environnement & durabilité	
15 to 40	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Dispensé	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:
Description produit	
- Lasers OBIS™ LX/LS haute performance avec capacité ajoutée de fibre optique - La technologie brevetée des fibres et la fixation permanente des fibres offrent une durée de vie supérieure et une puissance garantie dans le temps - Fibre à maintien de polarisation monomode avec un connecteur FC/APC fournissant un faisceau laser de haute qualité et à faible bruit Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems aussi disponibles Les Systèmes de Laser Haute Performance OBIS™ LX/LS (fibre amorcée) de Coherent® sont des lasers plug-and-play disponibles dans des longueurs d'onde allant de l'ultraviolet au proche infrarouge avec l'ajout d'une connexion de fibre. La fibre optique est fixée en permanence au laser, ce qui prolonge la durée de vie de la fibre et garantit une puissance constante. Un connecteur FC/APC termine la fibre pour permettre des connexions à d'autres systèmes sans se soucier des interférences de bruit élevé. Les Systèmes de Laser Haute Performance OBIS™ LX/LS (fibre amorcée) de Coherent® produisent des faisceaux laser de haute qualité et de faible bruit et permettent également un fonctionnement mains libres. Ces lasers à fibre amorcée sont utilisés en microscopie confocale, séquençage d'ADN, cytométrie en flux, imagerie médicale et en instrumentation.	
Guide de démarrage du système laser OBIS	
Ce PDF téléchargeable fournit des instructions sur l'interface avec les contrôleurs et les alimentations OBIS, le montage et la connexion du dissipateur thermique, et le démarrage de la modulation.	
Télécharger Le Guide De Démarrage	