

Fantôme de Réflectance Diffuse Cerveau 50 x 50 x 10 mm



Stock **#71-278** NOUVEAU 3-4 JOURS

- 1 + €935⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€935,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit	
Brain	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
Dimensions (mm):	

50 x 50 x 10

Propriétés des matériaux

12Reduced Scattering Coefficient, μ_l' :

0.2Absorption Coefficient, μ_a :

Conformité réglementaire

ConformeRoHS:

VisionnerCertificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Imitent les tissus musculaires, cérébraux ou adipeux
- Disponibles en formats 25 x 25 mm et 50 x 50 mm
- Idéaux pour une série d'applications dans le domaine des sciences de la vie

Les Fantômes de Réflectance Diffuse sont des échantillons solides qui imitent les propriétés optiques des tissus biologiques pour le test, l'étalonnage et la caractérisation des dispositifs biophotoniques. Ces fantômes homogènes, dont les propriétés optiques à 780 nm sont bien caractérisées, simulent les propriétés optiques et les caractéristiques mécaniques de tissus biologiques tels que le muscle, le cerveau et le tissu adipeux. Ces échantillons sont disponibles en deux tailles, 25 x 25 mm ou 50 x 50 mm, pour s'adapter à de multiples configurations expérimentales. Les Fantômes de Réflectance Diffuse sont idéaux pour l'imagerie spatiale dans le domaine des fréquences (spatial frequency domain imaging, SFDI), la spectroscopie de réflectance diffuse, la spectroscopie Raman diffuse et l'imagerie biophotonique/biomédicale.