

Fantôme de Réflectance Diffuse Muscle 50 x 50 x 10 mm



Stock **#71-276** 3-4 JOURS

-

1

+

€935^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€935,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Muscle

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):

50 x50 x 10

Propriétés des matériaux

10Reduced Scattering Coefficient, μ_s' :

0.2Absorption Coefficient, μ_a :

Conformité réglementaire

ConformeRoHS:

VisionnerCertificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Imitent les tissus musculaires, cérébraux ou adipeux
- Disponibles en formats 25 x25 mm et 50 x50 mm
- Idéaux pour une série d'applications dans le domaine des sciences de la vie

Les Fantômes de Réflectance Diffuse sont des échantillons solides qui imitent les propriétés optiques des tissus biologiques pour le test, l'étalonnage et la caractérisation des dispositifs biophotoniques. Ces fantômes homogènes, dont les propriétés optiques à 780 nm sont bien caractérisées, simulent les propriétés optiques et les caractéristiques mécaniques de tissus biologiques tels que le muscle, le cerveau et le tissu adipeux. Ces échantillons sont disponibles en deux tailles, 25 x25 mm ou 50 x50 mm, pour s'adapter à de multiples configurations expérimentales. Les Fantômes de Réflectance Diffuse sont idéaux pour l'imagerie spatiale dans le domaine des fréquences (spatial frequency domain imaging, SFDI), la spectroscopie de réflectance diffuse, la spectroscopie Raman diffuse et l'imagerie biophotonique/biomédicale.