

[Afficher tous les 78 produits de la même famille.](#)

Cartouche de Distribution Préremplie d'Adhésif Optique Norland, NOA 86TLH (10 cc)

See More by [Norland](#)



10cc Dispensing Barrel for NOA (NOA60 shown as an example)

Stock #14-796 [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €39^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-11	€39,50 prix unitaire
Qté 12-19	€35,60 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

0.34 Taille (oz):

86TLH Numéro Norland:

4 months Longévité:

Type:

Applications Typiques:

Higher viscosity optical adhesive meets Belcoore specification of 85C/85RH for bonding glass. Cured with UV, visible light and/or heat.

Remarque:

Heat curing (-H suffix) adhesives are oxygen inhibited. If used on the surface of a substrate, the adhesive will need to be cured under an inert atmosphere (like nitrogen) to fully cure.

Propriétés optiques

1.55 @ 589nm	Indice de Réfraction (n_d):
314 - 420	Absorption Range (nm):

Propriétés des matériaux

Excellent	Adhésion au Verre:
Excellent	Adhésion au Métal:
Excellent/Good	Adhésion au Plastique:
8000 - 10,000	Viscosité (cps):
Glass to Glass/Metal	Bonding Type:
2.5	Energy for Full Cure (J/cm²):

Environnement & durabilité

Hard & Brittle	Durabilité:
----------------	--------------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 251:

Description produit

- Seringues de distribution préremplies de 2 ou 10 g d'adhésif
- Adhésifs pour le collage du verre, du métal et du plastique
- Nécessitent une unité de distribution et des embouts de distribution pour être utilisées
- **Flacons d'application et flacons en vrac** d'Adhésifs Optiques Norland également disponibles

Les Seringues Préremplies d'Adhésif Optique Norland sont des seringues de distribution pneumatique préremplies avec 2 g ou 10 g d'Adhésif Optique Norland. Les adhésifs optiques Norland sont des adhésifs monocomposants, à durcissement UV, utilisés pour le collage du verre, du métal et du plastique. Une gamme d'adhésifs est disponible pour répondre aux exigences d'applications spécifiques telles que MIL-A-3920 pour les applications de défense, un faible dégazage pour les applications aérospatiales, ou une transmission UV pour les applications optiques UV. Les Seringues Préremplies d'Adhésif Optique Norland nécessitent une **unité de distribution** et des **embouts de distribution** pour être utilisées et sont idéales pour les applications nécessitant un contrôle précis de la quantité d'adhésif appliquée. Flacons d'application et flacons en vrac d'Adhésifs Optiques Norland également disponibles

Informations techniques

NORLAND OPTICAL ADHESIVES (NOA) APPLICATION NOTES	
Title	Description
Applying Adhesive	Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA	Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA	Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA	Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.

