

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC

Platine Queue d’Aronde Métrique, 65 mm x 65 mm, Capacité de Charge de 15 kg, Course de 25 mm



#16-713: Dovetail Stage, 65mm SQ, English



Stock **#16-716 3 In Stock**

-

1

+

€212⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€212,00 prix unitaire
Qté 10+	€186,80 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Metric

Type:

Logiciel Inclus:

4XM6 x 1.0, 10mmL Socket Head Cap Screws; 1X
3mm Allen Wrench; 1X2.5mm Allen Wrench

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:	
Linear (X)	
Guide System:	
Dovetail	
Position de la Vis:	
Center Drive	
Taille de Plateau (mm):	
65 x65	
Course (mm):	
25	
Course (pouces):	
0.98	
Construction:	
Matte Black Finish Brass	
Pas de Vis-Mère (mm):	
0.5	
Capacité de Charge (kg):	
15	
Taille de Plateau (pouces):	
2.56 x2.56	
Précision (µm):	
10	

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:	
Lead Screw	

Filetage & montage

Filetage:	
(9) M6 x1, (4) M3 x0.5, (8) M2 x0.4	

Conformité réglementaire

RoHS 2015:	
Conforme	
Certificate of Conformance:	
Visionner	

Description produit

- Taille compacte pour l’intégration dans des systèmes
- Construction en laiton pour une rigidité et une capacité de charge jusqu'à 15 kg
- Compatibles avec toutes les platines TECHSPEC®

Les Platines Queue d’Aronde à Capacité de Charge Élevée TECHSPEC® sont une solution compacte et économique pour l'ajustement linéaire dans un système optique. Ces platines se caractérisent par une construction en laiton à haute rigidité et un mouvement à entraînement hexagonal, permettant un profil bas et une taille globale compacte avec des options de capacité de charge de 5, 10 et 15 kg. L'absence de ressorts de tension et le verrouillage externe de la platine inclus assurent la résistance aux vibrations et augmentent la stabilité. Les Platines Queue d’Aronde à Capacité de Charge Élevée TECHSPEC sont idéales pour les systèmes d’imagerie et d’optique laser qui nécessitent des ajustements linéaires intégrés à profil bas dans des environnements exigeants. Ces platines présentent de schémas de trous compatibles avec toutes les platines TECHSPEC, ainsi qu’avec les platines métriques et impériales similaires.

Informations techniques



