

**TECHSPEC®** Miroir Elliptique 26,97 mm Axe Mineur, Or Protégé



Stock **#32-086** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€109,00**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-5                          |
| €109,00                          |
| Qté 6+                           |
| €87,00                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Axe Mineur (mm):</b><br>26.97                 |
| <b>Axe Majeur (mm):</b><br>38.15                 |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>$\lambda/8$ |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Substrat: </div>                                                    |
| <div>Qualité de Surface:<br/>60-40</div>                                                                                                                 |
| <div>Tolérance Dimensionelle (mm):<br/>±0.38</div>                                                                                                       |
| <div>Tolérance Dimensionelle (pouces):<br/>±0.015</div>                                                                                                  |
| <div>Spécification du Traitement:<br/>R<sub>avg</sub> &gt;96% @ 700 - 2000nm<br/>R<sub>avg</sub> &gt;96% @ 2000 - 10,000nm</div>                         |
| <div>Traitement:<br/>Protected Gold (700-10000nm)</div>                                                                                                  |
| <div>Type de Traitement:<br/>Metal</div>                                                                                                                 |
| <div>Ouverture Utile CA (mm):<br/>24.28 (Minor Axis)<br/>34.34 (Major Axis)</div>                                                                        |
| <div>Remarque:<br/>Flatness specification is Peak to Valley</div>                                                                                        |
| <div>Épaisseur (mm):<br/>6.35</div>                                                                                                                      |
| <div>Tolérance Épaisseur (pouces):<br/>±0.030</div>                                                                                                      |
| <div>Tolérance Épaisseur (mm):<br/>±0.76</div>                                                                                                           |
| <div>Type:<br/>Flat Mirror</div>                                                                                                                         |
| <div>Gamme de Longueur d'Onde (µm):<br/>0.7 - 10</div>                                                                                                   |
| <div>Gamme de Longueur d'Onde (nm):<br/>700 - 10000</div>                                                                                                |
| <div>Damage Threshold, Reference: <br/>0.8 J/cm² @ 1064nm, 10ns</div> |

Conformité réglementaire

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <div>RoHS 2015:<br/><a href="#">Conforme</a></div>                   |
| <div>Certificate of Conformance:<br/><a href="#">Visionner</a></div> |
| <div>Reach 235:<br/><a href="#">Conforme</a></div>                   |