

[Afficher tous les 7 produits de la même famille.](#)

Course/Fine Movement, 1/4-20 w/ Rotation, Rack & Pinion



#59-322

Stock **#59-322 8 In Stock**

-

1

+

€695⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€695,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:	
Rack and Pinion Mount	
Remarque:	
1/4-20 Stud	
Type of Adjustment:	
Coarse/Fine Movement	

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):

Rack and Pinion Block: 50 H x30 W x50 L	
35 (+23/-12) in Y	Course (mm):
Course par Tour de 360° (mm): 25.5 coarse, 3.2 fine	
2.00	Capacité de Charge (kg):
Type de Mouvement: Linear (Y), Rotation	
51.00	Optical Centerline from Post (mm):

Filetage & montage

Mounting Post Hole and Thread:	
3/4" Diameter Post 1/4-20 Tapped Hole	

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

• Mouvement grossier ou fin proposé

• Trous de passage pour l'intégration d'objectifs

• Axe de filetage 1/4-20 pour monter des caméras

• [Bases du Système d'Imagerie](#), [Tiges en Acier Inoxydable](#) et [Accessoires](#) également disponibles

Les Montures de Focalisation à Crémaillère pour Systèmes d'Imagerie ajoutent une capacité de focalisation supplémentaire aux systèmes d'imagerie. Les trous de passage sont idéaux pour une utilisation avec les [Objectifs d'Imagerie Zoom VZM™TECHSPEC®](#) ou d'autres objectifs d'imagerie. Le mouvement à crémaillère et molette avec goujon 1/4-20 peut être utilisé avec n'importe quelle caméra ou objectif d'imagerie compatible. Les Montures de Focalisation à Crémaillère pour Systèmes d'Imagerie sont proposées avec un mouvement grossier ou fin. Les [Bases du Système d'Imagerie](#), [Tiges en Acier Inoxydable](#) et [Accessoires](#) sont également disponibles.