

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Caméra d'Imagerie Thermique FLIR ONE Pro pour Connecteur Flash iOS



Stock **#75-092** NOUVEAU **2 In Stock**

-

1

+

€429^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€429,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Standard Measurement Temperature (°C):
-20°C — 120°C (−4°F — 248°F) and 0°C — 400°C
(32°F — 752°F)

Spectre:

Thermal

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:

FLIR ONE

Remarque:

For use with iOS Lightning	
Contenu du Coffret: Thermal Camera, Carrying Case, USB Charging Cable, Quick Start Guide	
Durée de Vie d'Utilisation (heures): 1 hr	
Propriétés physiques et mécaniques	
Poids (g): 36.5 g	
Dimensions (mm): 68 × 34 × 14 mm (2.7 × 1.3 × 0.6 in)	
Précision (%): ±3°C or ±5%, typical Percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C — 35°C and the scene is within 5°C — 120°C.	
Propriétés optiques	
Résolution: 160 × 120 (19,200 pixels)	
Couleur: Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel	
Connectivité matérielle & interfaçage	
Connecteur: Female USB-C (5V/1A)	
Filetage & montage	
Monture: Mounts directly to most iOS Lightning phone case designs.	
Environnement & durabilité	
Température d'Utilisation (°C): 0°C — 35°C (32°F — 95°F) , battery charging 0°C — 30°C (32°F — 86°F)	
Température de Stockage (°C): -20°C — 60°C (-4°F — 140°F)	
Conformité réglementaire	
Certificate of Conformance: Visionner	

Description produit

- Caméras thermiques portables compatibles avec les smartphones
- Plage de températures de -20 à 120°C ou -20 à 400°C
- Résolution IR 80 x60 ou 160 x 120
- Options iOS ou Android disponibles

Les Caméras Thermiques Mobiles Série FLIR ONE sont conçues pour offrir une imagerie thermique portable et abordable aux utilisateurs quotidiens, qu'il s'agisse de particuliers ou de professionnels à usage occasionnel, pour une large gamme d'applications de détection thermique. Compatibles avec la plupart des téléphones iOS et Android, ces caméras d'imagerie thermique portables, compactes et légères offrent une configuration et des commandes rapides et intuitives. La FLIR ONE Edge est une caméra thermique compacte d'entrée de gamme avec une résolution de 80 x60, conçue pour l'imagerie thermique simple et mobile, avec une plage de température mesurable de -20 à 120°C. La FLIR ONE Pro offre des caractéristiques améliorées, notamment une résolution de 160 x 120, une plage de température mesurable de -20 à 400°C et une connectivité sans fil avancée via Bluetooth. La FLIR ONE Edge Pro présente les mêmes caractéristiques améliorées que la FLIR ONE Pro, mais offre une image thermique plus détaillée en maximisant la différence typique en pourcentage entre la température ambiante et la température de la scène. Ces caméras thermiques sont idéales pour les propriétaires, les électriciens et les entrepreneurs en déplacement.

Model	FLIR ONE® Pro	FLIR ONE® Edge	FLIR ONE® Edge Pro
Resolution	160 x 120 (19,200 pixel)	80 × 60 (4,800 pixel)	160 x 120 (19,200 pixel)
Temp Range	-20 to 400°C (-4 to 752°F)	-20 to 120°C (-4 to 248°F)	-20 to 400°C (-4 to 752°F)
Thermal sensitivity	<0.07°C	<0.07°C	<0.07°C

Accuracy: ±3°C (5.4°F) or ±5%, typical percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)