

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

Sortie Constante, 530nm, Spot Lumineux LED Forte Intensité

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock **#86-431** [CONTACT](#)

-

 1

+

€570^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€570,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

SL147-530-IC	Numéro de Modèle:
50,000	Durée de Vie LED (heures):
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
Remarque:	

Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	
Advanced Illumination	Fabricant:
Spot Light	Géométrie:
Constant	Mode d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	
26.0	Hauteur (mm):
66.7 L x 62.0 W	Dimensions (mm):
122.5	Poids (g):
65.00	Couverture de Champ (mm):
Propriétés optiques	
Green	Couleur:
530	Longueur d'Onde (nm):
6 - 24	Distance de Travail (pouces):
Electrical	
30.00	Maximum Trigger Frequency (Hz):
Connectivité matérielle & interfaçage	
Flying Leads	Connecteur:
24.00	Tension d'Utilisation (V):
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	
90 - 264 V AC @ 47 - 63 Hz	Alimentation:
1.5	Longueur du Câble (m):
Filetage & montage	
M4 Nut Channel for Mounting	Filetage:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 233:

Description produit

- Couvrent une Surface de 65 mm à une Distance de Travail de 300 mm
- Filetage M6
- Intensité Variable et Options Stroboscopiques

Les Spots Lumineux LED Advanced Illumination à Forte Intensité sont conçus pour des applications requérant un éclairage intense et structuré. Excellents pour une utilisation avec des caméras à balayage linéaire et pour l'inspection de zones étendues, ces spots lumineux à forte brillance issus dans un boîtier compact apportent un éclairage doux et uniforme. Adaptées à des applications d'imagerie fonctionnant à de longues distances de travail, les LED sont alignées avec précision sur un système de ciblage exclusif permettant un éclairage stable, une illumination uniforme et une longue durée de vie du produit.

Remarque : Alimentation 24 V requise, [#66-855](#). Des [Accessoires pour Produits d'Advanced Illumination](#) sont disponibles et vendus séparément.

La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être ajustée entre 30 et 300 µs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30 Hz