

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Contrôleur à Sortie Unique DCS-100E

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock **#18-645** 1 In Stock

-

1

+

€615⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€615,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:	
DCS-100E	
Type:	
Accessory	
Remarque:	
Requires Power Supply #66-855 and is only compatible with lights utilizing the C1 connector	
Fabricant:	
Advanced Illumination	

Propriétés physiques et mécaniques

	Dimensions (mm):
123.3 x 22.5 x 111.2	
	Poids (g):
278	

Connectivité matérielle & interfaçage

	Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately.	
USA: #66-855	
Europe: #66-855	
Japan: #89-513	
Korea: #33-773	
China: #66-855	

Environnement & durabilité

	Température d'Utilisation (°C):
0 - 40	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Dispensé	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 233:
Contains SVHC(s)	

Description produit

- Accessoires compatibles avec [l'Éclairage LED d'Advanced Illumination](#)
 - Alimentation universelle à découpage 24 V
 - Boîtier de réglage Manuel de l'intensité pour un contrôle simple ou précis de l'intensité
 - [Contrôleur à Sortie Unique DCS-100E](#) disponible
- L'Alimentation Électrique Universelle 24V avec Fils Étamés ([#66-855](#)) de 24 V est destinée à être utilisée avec [les lumières LED d'Advanced Illumination \(AI\)](#). L'alimentation fonctionne sur 110-220 VAC et dispose d'un indicateur de puissance et de fils étamés marqués en positif et en négatif avec des écrous pour faciliter la connexion. Pour tous les voyants de contrôle de courant en ligne AI, le fil marron est positif et le fil bleu est négatif.
- Le Boîtier de Réglage de l'Intensité Montable DIN ([#89-555](#), compatible avec de nombreux produits d'Advanced Illumination) comporte un bouton de réglage à 30 positions et offre une bonne linéarité et donc une option de contrôle de l'intensité plus fine et plus précise. Le rail DIN intégré pour un montage industriel facile et le capot relevable pour éviter tout changement accidentel du bouton de réglage en font une solution adaptée aux environnements industriels. Le Boîtier est connecté entre les lumières LED AI et l'alimentation 24 V. Il est compatible avec les lumières LED AI avec un câblage à fils volants et M12.
- Le Contrôleur à Sortie unique DCS-100E est conçu pour s'interfacer uniquement avec les lumières LED Advanced Illumination (AI) utilisant le connecteur C1 et nécessite une alimentation ([#66-855](#)).
- À l'exception du modèle [#11-024](#), la précision et la linéarité du réglage de l'intensité peuvent être limitées si l'appel de courant des lumières LED AI est inférieur à 170 mA