

Monture à Crémaillère X-Y-Z, Vis Filetée 1/4-20



#55-621

Stock **#55-621** 17 In Stock

-

1

+

€900⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€900,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:	
Rack and Pinion Mount	
Remarque:	
1/4-20 Stud	
Type of Adjustment:	
Coarse Movement	

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):

Rack and Pinion Block: 50 H x30 W x50 L	
35 (+23/-12) in Y, 30 in X, 32 in Z	Course (mm):
25.5 coarse	Course par Tour de 360° (mm):
5.00	Capacité de Charge (kg):
Linear (XYZ)	Type de Mouvement:
80.00	Optical Centerline from Post (mm):

Filetage & montage

Mounting Post Hole and Thread:	
3/4" Diameter Post 1/4-20 Tapped Hole	

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

• Mouvement grossier ou fin proposé

• Trous de passage pour l'intégration d'objectifs

• Axe de filetage 1/4-20 pour monter des caméras

• [Bases du Système d'Imagerie](#), [Tiges en Acier Inoxydable](#) et [Accessoires](#) également disponibles

Les Montures de Focalisation à Crémaillère pour Systèmes d'Imagerie ajoutent une capacité de focalisation supplémentaire aux systèmes d'imagerie. Les trous de passage sont idéaux pour une utilisation avec les [Objectifs d'Imagerie Zoom VZM™TECHSPEC®](#) ou d'autres objectifs d'imagerie. Le mouvement à crémaillère et molette avec goujon 1/4-20 peut être utilisé avec n'importe quelle caméra ou objectif d'imagerie compatible. Les Montures de Focalisation à Crémaillère pour Systèmes d'Imagerie sont proposées avec un mouvement grossier ou fin. Les [Bases du Système d'Imagerie](#), [Tiges en Acier Inoxydable](#) et [Accessoires](#) sont également disponibles.