

[Afficher tous les 22 produits de la même famille.](#)

Illuminateur Axial Diffus à LED, Haute Luminosité, Vert, 2"

See More by [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

Stock **#91-061** NOUVEAU **1 In Stock**

-

1

+

€980^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€980,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
DL225-050530IC	Numéro de Modèle:
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
Advanced Illumination	Fabricant:
Diffuse Axial	Géométrie:

Constant	Mode d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	
128 L x 60 W x 57 T	Dimensions (mm):
351.9	Poids (g):
~2" x 2"	Taille d'Ouverture:
Propriétés optiques	
Green	Couleur:
530	Longueur d'Onde (nm):
25	Distance de Travail (mm):
Connectivité matérielle & interfaçage	
Flying Leads	Connecteur:
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	
Environnement & durabilité	
0 to +60	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Illumination Diffuse Puissante et Uniforme sur le Champ de Vision
- Modèle de Dissipateur Thermique Unique
- Séparateur de Faisceau Interne Parfait pour l'inspection d'Objets très réfléchissants

Les Éclairages LED Axiaux Diffus d'Advanced Illuminationsont idéaux pour l'inspection d'optiques à haute reflectivité. Ces illuminateurs coaxiaux offre une illumination stable sur les le champ de vision. L'intensité des LED peut être modulée grâce à un potentiomètre intégré. Les Éclairages LED Axiaux Diffus d'Advanced Illumination offrent des performances hors vibration et facilement montables grâce à des filetages M6.

Remarque : Alimentation 24 V requise, [#66-855](#). Des [Accessoires pour Produits d'Advanced Illumination](#) sont disponibles et vendus séparément. L'intensité des unités ne peut pas être réglée.

La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être ajustée entre 30 et 300 µs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30 Hz

Informations techniques

