


[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Micromètre à Échelle Linéaire à Deux Axes sur Verre Opale



Stock **#58-763** 1 In Stock

-

1

+

€780^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€780,00 prix unitaire
Qté 5+	€741,30 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
No	NIST Certification:
Propriétés physiques et mécaniques	
Metric: 25µm English: 1 mil (0.001")	Divisions Echelle:
25.4 x76.2	Dimensions (mm):

1.50 ±0.100	Épaisseur (mm):
±0.100	Tolérance Dimensionelle (mm):
Propriétés optiques	
Chrome on Opal Glass	Substrat:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Conception Double Axe
- Echelles Métriques et Impériales
- Version NIST Certifiée Disponible

Notre micromètre à Echelle Linéaire est conçu pour calibrer précisément des systèmes de vision industrielle simultanément dans les axes X et Y. Ceci permet la calibration sans rotation, et sans la compensation pour caméra. Le micromètre se compose de deux échelles-une échelle métrique de 25 µm divisions, et d’une échelle Impériale 1 mil (0,001" divisions). Mre en chrome sur verre ou chrome sur opale, 1" x 3" x 1,5 mm.

Informations techniques

