

[Afficher tous les 20 produits de la même famille.](#)

Projecteur LED Homogène Effilux



Stock **#22-132** **CONTACT**

-

1

+

€1.863^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.863,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
	Numéro de Modèle:
EFFI-SPOT-000-ELS-1000-24V	
	Type d'Éclairage:
LED Illuminator	
	Fabricant:
Effilux	
	Géométrie:
Spot Light	

Mode d'Éclairage: Continuous with AIC (Analog Intensity Control)	
Propriétés physiques et mécaniques	
Dimensions (mm): 70.6 x65 x 172	
Propriétés optiques	
Couleur: White	
Connectivité matérielle & interfaçage	
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-874 Europe: #15-875 Japan: #73-409 Korea: #73-409 China: #15-874	
Environnement & durabilité	
Température d'Utilisation (°C): 0 to 50	
Conformité réglementaire	
RoHS 2015: Conforme	
Reach 224: Conforme	
Certificate of Conformance: Visionner	

Description produit

- Haute précision sans speckle
- Large gamme de motifs standard disponibles
- Couleurs disponibles : blanc, bleu, rouge et IR
- Compatibles avec les [Objectifs à Distance Focale Fixe Série C](#) et [Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP](#) pour la projection de motifs

Les Projecteurs d'Éclairage Structuré à LED EFFI-Lase d'Effilux produisent des lignes, des matrices, des croix et des réseaux de points précis, intenses et uniformes. Dotés d'une carte pilote intégrée et de motifs facilement interchangeables, ces projecteurs sont prêts à être utilisés en mode plug & play. Le refroidissement passif et un système de protection de la température assurent un fonctionnement stable et contribuent à prévenir les dommages pour assurer un fonctionnement à long terme. Les Projecteurs d'Éclairage Structuré à LED Effilux EFFI-Lase offrent la précision, la puissance et l'homogénéité d'un projecteur laser sans speckle. Ces projecteurs sont idéaux pour une série d'applications de vision industrielle telles que la reconstruction 3D, la stéréovision et l'alignement.

Remarque : Modèles de Motifs vendus séparément, voir l'onglet Accessoires pour les options. Conçus pour être utilisés avec un objectif à monture C pour la projection de motifs. Pour réduire la distorsion, des capteurs de 1,1" sont recommandés pour les modèles de motifs rectangulaires, tandis que des capteurs de 2/3" sont suffisants pour toutes les autres applications.